

EVO®3 visière standard, ventilé, glissière OneTouch™

Vert / AJF160-000-300



DESCRIPTION

Le casque EVO®3 Comfort Plus™ dispose d'une calotte polyéthylène haute performance pour une protection quotidienne renforcée. Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch™ et un harnais polyéthylène Evolution® 3D Adjustment™ réglable sur 3 positions de hauteur. L'EVO®3 est une véritable évolution des casques Mk2® et Mk3® établis de longue date. Le casque EVO®3 conserve le style caractéristique des JSP tout en intégrant les évolutions dévoilées pour la première fois dans la gamme EVO®8. Doté des dernières technologies de protection et de fonctionnalités de la gamme JSP.

OPTIONS






















Noir (AJF160-001-100)
Bleu (AJF160-000-500)
Vert (AJF160-000-300)
Gris (AJF160-000-400)
Orange (AJF160-000-800)
Rose (AJF160-003-900)
Rouge (AJF160-000-600)
Blanc (AJF160-000-100)
Jaune (AJF160-000-200)

NORMES

EN 397



INFORMATIONS TECHNIQUES

	Visière Standard		Résistance à l'impact 50 Joules
	Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional) Oui		Température Maximale + 50°C
	Température Minimale -40°C		Calotte PEHD Oui
	Recyclable Calotte:		Textile Harnais
	Ajustement de la profondeur Harnais 3D		Serrage glissière Glissière
	Fentes universelles pour accessoires Oui		Ventilation Oui
	Option réfléchissante Facultatif		Lunette intégrée Facultatif
	Porte-badge Facultatif		BSI Kitemark Oui
	Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812) Facultatif		Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397) Facultatif
	JSPCheck Oui		Poids du produit 372g
	Tour de tête: 53-64cm		

CARACTÉRISTIQUES



Ajustement ferme

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. Disponible avec serrage crémaillère Revolution® ou serrage glissière OneTouch™.



Ajustement 3D

Un ajustement performant qui combine un harnais textile 3D réglable sur 3 positions de hauteur pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Bandes réfléchissantes CR2™

Utilisation de la classe RA2, réfléchissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



Un confort suprême

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 29 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.





Existe en version ventilé/non-ventilé

Afin d'optimiser la circulation de l'air à l'intérieur du casque, des aérations latérales et arrières permettent de gagner jusqu'à 2 à 3°C.

LOGO

- Frontal
- Arrière
- Côtés



GAMME



VIDÉOS

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 29 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

