

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT TBS - ABS-Gehäuse mit
durchs. Abdeckung H40,
H192xB121xT105mm, Schutzart
IP66, IK07, RAL 7035

NSYTBS191210HT

EAN Code: 3606480165450

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriebox
Höhe	192 mm
Breite	121 mm
Tiefe	105 mm
Innenhöhe	175 mm
Innenbreite	105 mm
Innentiefe	100 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 4 Abdeckschraube
Menge pro Satz	Satz à 2
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung	Hohe transparente Abdeckung
Befestigung der Abdeckung	Kunststoffschrauben
Schlosstyp	Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Abdeckung durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Farbe	Grau (RAL 7035) Transparent
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	TÜV
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Schutzart (IP)	IP66 entspricht NEMA 4.4X
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Betriebstemperatur	-25...60 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Produktgewicht	0,45 kg
----------------	---------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

Anzahl der Geräte pro Packung	1
-------------------------------	---

VPE 1 Höhe	10,500 cm
------------	-----------

VPE 1 Breite	12,100 cm
--------------	-----------

VPE 1 Länge	19,200 cm
-------------	-----------

Verpackungsgewicht (Lbs)	440,000 g
--------------------------	-----------

VPE 2 Art	CAR
-----------	-----

VPE 2 Menge	22
-------------	----

VPE 2 Höhe	42,500 cm
------------	-----------

VPE 2 Breite	40,500 cm
--------------	-----------

VPE 2 Länge	60,000 cm
-------------	-----------

VPE 2 Gewicht	9,680 kg
---------------	----------

VPE 3 Art	P12
-----------	-----

VPE 3 Menge	176
-------------	-----

VPE 3 Höhe	95,000 cm
------------	-----------

VPE 3 Breite	80,000 cm
--------------	-----------

VPE 3 Länge	120,000 cm
-------------	------------

VPE 3 Gewicht	89,000 kg
---------------	-----------

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 3

Umweltproduktdeklaration [Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes 45 %

Verpackung mit Recycling-Karton Nein

Verpackung ohne Kunststoff Nein

[EU-RoHS-Richtlinie](#) Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Use Again

Reproduktion

Circular Economy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme Ja

Technical Illustration

Dimensions

