



Abbildung ähnlich

DELTA style grün (SV) SCHUKO mit Betriebsanz. 68x68mm 10/16A 250V

Ausführung	
Produkt-Markenname	DELTA
Produkt-Bezeichnung	SCHUKO-Steckdose
Ausführung des Produkts	Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Ausführung der Abdeckung	Zentralplatte
Ausführung der Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Steckdose nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen	Nein
Ausführung des Phasenabgriffs	Nein
Allgemeine technische Daten	
Kennzeichnung der Steckdose	ohne Aufdruck
Montageart	Befestigung mit Krallen und Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Nennwert	250 V
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	50 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Nennwert	16 A
Erscheinungsbild	
Farbe	grün
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Auswurfvorrichtung	Nein
• Beschriftungsfeld	Nein
• erhöhter Berührungsschutz	Nein
• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	Nein
• Feinsicherung	Nein
• integriert Funktionsbeleuchtung	Ja
• integriert Leuchtmittel	Ja
• integriert Orientierungsbeleuchtung	Nein
• Klappdeckel	Nein
Produkteigenschaft	
• abschließbar	Nein
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Produktfunktion	

Produktfunktion		
• Steckdose schaltbar	Nein	
• Überspannungsschutz	Nein	
Anzahl		
Anzahl der Einheiten	1	
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0	
Anschlüsse		
Anordnung der Kontakte diagonal	Nein	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckklemme	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	70 mm	
Breite	70 mm	
Tiefe	45 mm	
Befestigungsart	Unterputz	
Material des Gehäuses	Kunststoff	
Umwelt-Fußabdruck		
Umweltproduktdeklaration(EPD)	Ja	
Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt	4,77 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung	0,284 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb	4,48 kg	
Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life	7,42E-5 kg	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt



[Bestätigung](#)



Umwelt

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UB1845>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UB1845>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5UB1845

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

26.05.2025 

