

## MERKMALE

- Innensechskantschrauben mit Druckknopf
- Stahl mit glanzverzinkter (glanzverzinkter) Oberfläche
- DIN912-Standards
- Lieferung aus Polypropylen

# 450-teiliger Stahlschraube- /Schraubensatz, M3, M4, M5, M6, M8

RS Best.-Nr. 290-9606



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Dieser Satz hochwertiger Senkkopf-Innensechskantschrauben der bewährten Marke RS Pro hat einen Sechskant-Steckschlüsselantrieb und eine glanzverzinkte Oberfläche. Innensechskantschrauben werden mit einem Allan- oder Innensechskantschlüssel festgezogen, was sie ideal für den Einsatz in Anwendungen macht, bei denen extern Schraubenbefestigungen aufgrund von Platzmangel nicht praktikabel sind. Senkkopfschrauben sind in präzisionsfokussierten Anwendungen beliebt, da der Senkkopf eine bündige Befestigung ermöglicht und die Ästhetik der BZP-Oberfläche ein schlankes Endaussehen bietet.

## Allgemeine

<b>Anzahl der Teile</b>	450
<b>Schraub-/Bolzenausführung</b>	Innensechskantschraube
<b>Kopfform</b>	Senkkopf
<b>Antriebstyp</b>	Sechskant-Steckschlüssel
<b>Inhalt des Kits</b>	450-Innensechskantschraube, im Lieferumfang enthalten Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
<b>Anwendungen</b>	Zimmerei, Bau- und Dacharbeiten, Heimwerkeranwendungen, Maschinenanwendungen

## Mechanische

<b>Schrauben-/Bolzenlängen</b>	8 mm bis 30 mm
<b>Gewindegröße</b>	M3, M4, M5, M6, M8
<b>Material</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	Glanzverzinkt
<b>Schraube/Schraubenlänge am längsten</b>	30mm
<b>Schraube/Bolzenlänge - Kurztest</b>	8mm
<b>Technische Daten</b>	DIN 912, DIN 7991



M8 x 12 15 x		M8 x 16 15 x		M8 x 20 15 x		M8 x 25 15 x		M8 x 30 15 x	
M6 x 12 20 x M6 x 25 20 x			M6 x 16 20 x M6 x 20 20 x			M4 x 10 20 x M4 x 12 20 x M4 x 16 20 x		M5 x 10 15 x M5 x 12 15 x M5 x 16 15 x M5 x 20 15 x	
M3 x 8 50 x	M3 x 10 50 x	M3 x 12 50 x	M4 x 8 25 x						

# 290-9606

- GB** Countersunk head socket screw kit
- D** Satz Senkkopfschrauben
- F** Jeu de vis à tête fraisée
- I** Corredo di viti a esagono incassato a testa svasata
- E** Juego de tornillos de cabeza hexagonal ciega

