

## USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 20m Type-A(オス/メス)

製品ID: USB2AAEXT20M



20m USB 2.0アクティブ延長ケーブル。一端にUSB Aオスコネクタ、もう一端にUSB Aメスコネクタがついており、最長20mの距離でUSB 2.0デバイスをアクティブ延長します。

本製品は、距離上の制限と電源上の制限を同時に克服するオールインワンのケーブルです。バスパワーのアクティブ回路を使用し、通常のUSBケーブルの対応距離を越えるパフォーマンスを発揮します。

また、このケーブルは2本までデジチェーン接続に対応し、合計で40mまでUSBを延長することができます。

必要であれば、ケーブルに付属のユニバーサルACアダプタを使用し、壁面コンセントから給電することができます。

このリピーターケーブルはUSB 2.0のデータレート(480Mbps)に完全対応しており、StarTech.comでは2年間保証を提供しています。

## 認証、レポート、互換性

### 用途

- ・ USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
- ・ 2本のケーブルをデジチェーン接続し、さらに長い接続距離に対応

### 製品の特長

- ・ USB バスパワー
- ・ 外付けユニバーサルACアダプタ付属
- ・ 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
- ・ 完全シールドでエラーのない接続を実現
- ・ ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
- ・ Windows® 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート

## ハードウェア

|            |         |
|------------|---------|
| 保証に関する方針   | 2 Years |
| コネクタメッキ    | ニッケル    |
| ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル |

## コネクタ

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| コネクタA | USB Type-A (USB 2.0) [4ピン] |
| コネクタB | USB Type-A (USB 2.0) [4ピン] |

## 特記 / 必要条件

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 注意 | 2本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。 |
|----|--------------------------------|

## 電源

|               |               |
|---------------|---------------|
| 電源            | 付属ACアダプタ      |
| 入力電圧          | 100 – 240 VAC |
| 入力電流          | 0.35 A        |
| 出力電圧          | 5 VDC         |
| 出力電流          | 1A            |
| センターチップのポラリティ | ポジティブ         |
| プラグタイプ        | H             |
| 消費電力(W)       | 5             |

## 環境条件

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 動作温度 | 0° C to 70° C (32° F to 122° F)   |
| 保存温度 | -20° C to 85° C (-4° F to 185° F) |

## 物理的特徴

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 色      | ブラック            |
| ケーブル長さ | 65.6 ft [20 m]  |
| 製品長さ   | 65.6 ft [20 m]  |
| 製品重量   | 30.6 oz [866 g] |

## パッケージ情報

|                |                  |
|----------------|------------------|
| パッケージ数量        | 1                |
| Package Length | 6.8 in [17.2 cm] |

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 4.8 in [12.2 cm]

工場出荷時(パッケージ)重量 35.1 oz [993 g]

---

箱に含まれている  
もの

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| パッケージ内容 | 20m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス／メス) |
|         | ユニバーサルACアダプタ                   |
|         | 日本／北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ  |

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

