

MERKMALE

- Verschiedene Längen erhältlich
- F/UTP- und U/UTP-Abschirmungstypen
- Vergoldeter Steckverbinder (RJ45)
- Für Anwendungen mit bis zu 100 MHz

RS PRO RS Pro Red PVC Cat5e Kabel F/UTP, 1 m Stecker RJ45/Stecker RJ45

RS Best.-Nr. 557-736



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Cat5e-Kabelserie von RS PRO, die sich perfekt für Netzwerkverbindungen in privaten und Büroumgebungen sowie in allen Bereich eignet, die eine zuverlässige und leistungsfähige Verbindung mit dem Internet erfordern. Ethernet-Kabel sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, aber die Qualität sollte nie außer Acht gelassen werden, da eine zuverlässige Verbindung einen großen Unterschied für die Unternehmensleistung darstellen kann. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Leiterlitzentyp	Litze
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen	Abgeschlossen
Steckverbindertyp	RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
Abschirmungstyp	F/UTP
Material der äußeren Ummantelung	PVC
Mantelfarbe	Rot
Leitermaterial	Blankes Kupfer
Isolatormaterial	Polyolefin
Bandabdeckung	125
Anwendung	Ausführung von der Internet-Quelle, wie ein Router, zum vorgesehenen Ziel. Es hat ein Twister-Pair-Design und ist sowohl in Heim- als auch in Arbeitsumgebungen, konform mit den Standards der Klasse D/Kategorie 5e, hervorragend geeignet

Mechanische


Länge	1m
Außendurchmesser	6.0 +/-0.20
Mantelstärke	0.5mm
Isolatordurchmesser	0.97mm +/-0.05

American Wire Gauge	26
----------------------------	----

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	2011/65/EU und 2015/863
Normen erfüllt	ISO/IEC 11801:2002, ANSI/EIA/TIA 568B.2:2002, RoHS, REACH.

Technical Drawing:



RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557234	Grey	0.5 m	FTP	PVC
556724	Grey	1 m	FTP	PVC
556720	Grey	2 m	FTP	PVC
557240	Grey	3 m	FTP	PVC
557391	Grey	5 m	FTP	PVC
556730	Grey	10 m	FTP	PVC
6572090	Grey	0.5 m	UTP	PVC
557032	Grey	1 m	UTP	PVC
556657	Grey	2 m	UTP	PVC
556667	Grey	3 m	UTP	PVC
556310	Grey	5 m	UTP	PVC
557452	Grey	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
7388455	White	0.5 m	FTP	PVC
7388464	White	1 m	FTP	PVC
7388467	White	2 m	FTP	PVC
7388461	White	3 m	FTP	PVC
7388470	White	5 m	FTP	PVC
7388473	White	10 m	FTP	PVC
7388433	White	0.5 m	UTP	PVC
7388442	White	1 m	UTP	PVC
7388445	White	2 m	UTP	PVC
7388449	White	3 m	UTP	PVC
7388458	White	5 m	UTP	PVC
7388451	White	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
556225	Red	0.5 m	FTP	PVC
556736	Red	1 m	FTP	PVC
556235	Red	2 m	FTP	PVC
557200	Red	3 m	FTP	PVC
556241	Red	5 m	FTP	PVC
556742	Red	10 m	FTP	PVC
557458	Red	0.5 m	UTP	PVC
557262	Red	1 m	UTP	PVC
556320	Red	2 m	UTP	PVC
556326	Red	3 m	UTP	PVC
557272	Red	5 m	UTP	PVC
556405	Red	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557234	Grey	0.5 m	FTP	PVC
556724	Grey	1 m	FTP	PVC
556720	Grey	2 m	FTP	PVC
557240	Grey	3 m	FTP	PVC
557391	Grey	5 m	FTP	PVC
556730	Grey	10 m	FTP	PVC
6572090	Grey	0.5 m	UTP	PVC
557032	Grey	1 m	UTP	PVC
556657	Grey	2 m	UTP	PVC
556667	Grey	3 m	UTP	PVC
556310	Grey	5 m	UTP	PVC
557452	Grey	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
7388455	White	0.5 m	FTP	PVC
7388464	White	1 m	FTP	PVC
7388467	White	2 m	FTP	PVC
7388461	White	3 m	FTP	PVC
7388470	White	5 m	FTP	PVC
7388473	White	10 m	FTP	PVC
7388433	White	0.5 m	UTP	PVC
7388442	White	1 m	UTP	PVC
7388445	White	2 m	UTP	PVC
7388449	White	3 m	UTP	PVC
7388458	White	5 m	UTP	PVC
7388451	White	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
557060	Black	0.5 m	FTP	PVC
556960	Black	1 m	FTP	PVC
556972	Black	2 m	FTP	PVC
556982	Black	3 m	FTP	PVC
556988	Black	5 m	FTP	PVC
556926	Black	10 m	FTP	PVC
557026	Black	0.5 m	UTP	PVC
557115	Black	1 m	UTP	PVC
557519	Black	2 m	UTP	PVC
557036	Black	3 m	UTP	PVC
556263	Black	5 m	UTP	PVC
556516	Black	10 m	UTP	PVC

RS Pro Stock Number	Colour	Length	Shield Type	Material
556285	Blue	0.5 m	FTP	PVC
557341	Blue	1 m	FTP	PVC
557418	Blue	2 m	FTP	PVC
556954	Blue	3 m	FTP	PVC
557048	Blue	5 m	FTP	PVC
557054	Blue	10 m	FTP	PVC
557250	Blue	0.5 m	UTP	PVC
557480	Blue	1 m	UTP	PVC
556471	Blue	2 m	UTP	PVC
556477	Blue	3 m	UTP	PVC
556461	Blue	5 m	UTP	PVC
557509	Blue	10 m	UTP	PVC