

CARACTERÍSTICAS

- **Diseño robusto adecuado para usar en una amplia gama de aplicaciones**
- **Perfecto para almacenar una gran variedad de tamaños pequeños a medianos piezas y componentes**
- **Ideal para utilizar el espacio y mantener una limpieza y desorden entornos de trabajo libres**
- **Fabricado con una combinación de polipropileno y resina de poliéster para excelente durabilidad**
- **Los cajones transparentes basculantes se abren en un ángulo de 45° para facilitar el acceso y visibilidad**

Unidad de cajón basculante RS Pro de 6 pulg., PP, 112mm x 600mm x 91mm

Código RS: 519-295



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Esta gama de unidades de almacenamiento de cajones versátiles de RS Pro es una solución de almacenamiento ideal para usar en una amplia gama de aplicaciones, disponible en 6 tamaños diferentes de 600 mm de ancho. El diseño robusto permite apilarlos automáticamente o montarlos en bastidores de pared, lo que ahorra un valioso espacio en el suelo en el entorno de trabajo. Esta gama de cajoneras inclinables es perfecta para almacenar y organizar piezas de tamaño pequeño a mediano, con ventanas transparentes para mayor visibilidad, accesibilidad y flexibilidad en una amplia gama de entornos. La unidad dispone de una construcción de polipropileno con cajones basculantes fabricados de resina de poliéster y polipropileno que ofrece una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión. Los cajones también se abren en un ángulo de 45° para facilitar el acceso a los artículos, con la opción de retirarse por completo si es necesario. La gama RS Pro de cajoneras con cajones basculantes ofrecen una solución de almacenamiento versátil en la que se puede utilizar una amplia variedad de entornos

¿Qué tamaños hay disponibles?

- [519289](#) : Unidad de almacenamiento inclinable RS Pro, 9 cajones
- [519295](#) : Unidad de almacenamiento inclinable RS Pro, 6 cajones
- [519302](#) : Unidad de almacenamiento inclinable RS Pro, 5 cajones
- [519318](#) : Unidad de almacenamiento inclinable RS Pro, 4 cajones
- [519324](#) : Unidad de almacenamiento inclinable RS Pro, 3 cajones
- [519330](#) : Unidad de almacenamiento inclinable RS Pro, 2 cajones

Especificaciones

Cajones	6
Material del cajón	PP
Material de la caja	PP
Color	Negro; azul; transparente; verde; gris; marfil; multicolor
Capacidad del armario/carrito	240kg; 144kg
Capacidad por estante	50kg (UDL)
Número de divisores suministrados	60 (2 por cajón)
Número de ubicaciones de divisores por cajones	7; 3; 5
Tipo de cajón	L-00; L-07

Cajones transparentes	Sí
Incline los cajones	Sí
Montaje en pared	Sí
Aplicaciones	Garajes, talleres, almacenes

Especificaciones mecánicas

Altura total	112mm
Anchura total	600mm
Profundidad total	91mm
Peso	4.6kg

Dimensiones del cajón de

Tamaño de cajón de almacenamiento (Alt. X Anch. X Prof.)	Cantidad de cajón de almacenamiento	Capacidad de cada cajón
77mm x 600mm x 51mm	2 x 9; 8	5kg
112mm x 600mm x 91mm	1 x 6	
164mm x 600mm x 133mm	1 x 5	
206mm x 600mm x 170mm	1 x 4	

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Tolerancia de temperatura	-40 °C a 55 °C.
----------------------------------	-----------------



Ref	Overall Unit Size H x W x D (mm)	Inner Compartment Size H x W x D (mm)	RS Stock No
9	77 x 600 x 51	66 x 60 x 47	519-289
6	112 x 600 x 91	100 x 93 x 70	519-295
5	164 x 600 x 133	151 x 113 x 104	519-302
4	206 x 600 x 170	193 x 142 x 133	519-318
3	240 x 600 x 200	225 x 191 x 154	519-324
2	353 x 600 x 305	335 x 287 x 231	519-330