

PW65 - Casque de soudage Bizweld plus

Collection: Protection Oculaire

Gamme: EPI

Matériaux: PP, PE, Nylon, ABS, Mousse, Acier

Emballage extérieur: 4

information produit

Casque de soudage auto-assombrissant, qui passe d'un état clair à sombre lorsque l'activité de soudage commence. L'état de la lumière est DIN 4; L'obscurité est réglable de DIN 9 à DIN 13 à l'aide du bouton externe. Le temps de réponse de l'état lumineux à l'état sombre est de 0,04 milliseconde; le retour de l'état sombre à l'état clair se fait en 0,03-0,04 seconde. L'alimentation est assurée par des cellules solaires avec 2 batteries au lithium intégrées pour offrir une alimentation de secours pour une durée de vie plus longue. Pas besoin de piles de rechange.

Protection Oculaire

La gamme de protection oculaire PORTWEST comprend des lunettes, des écrans et des lunettes-masques de sécurité, conçus pour protéger les yeux et le visage des travailleurs contre les blessures qui peuvent survenir au cours des activités de travail. LUNETTES TECHNIQUE: Haute performance et styles de pointe. LUNETTES SPORTIVES : Légères et Modernes LUNETTES CLASSIQUES : Modèles de lunettes de sécurité EPI essentiels.

EPI

La gamme EPI Tête de Portwest est conforme aux normes les plus récentes pour offrir le niveau de protection le plus élevé. De plus, ce sont des EPI confortables et légers garantissant une utilisation agréable même pendant de longues heures de port. Votre sécurité est notre mission .

Normes

EN 175 (F)

EN 379 (4 / 9-13 ; 1/1/1/2)



Caractéristiques

- Auto-assombrissement, passe de la lumière à l'obscurité lorsque le processus de soudage commence
- L'énergie de cellules solaires et deux batteries de réserve de lithium intégrées. Temps de travail de plus de 5000 heures
- Filtre LCD de qualité optique supérieure
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Convient pour être porté avec des masques respiratoires jetables
- Convient à une large gamme d'applications
- Certifié CE
- Conditionnement facilitant la vente au détail



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

PW65 - Casque de soudage Bizweld plus

Code Douanier: 9004901000

Laboratoire d'essai

DIN CERTCO Gesellschaft fur Konformitätsbewertung mbH (Organisme notifié N°. : NB: 0196)

Alboinstrabe 56

, Germany

N° de certificat: C7198PW/R0 (Faceshield); C7197PW/R0 (Filter)

DIN CERTCO Gesellschaft fur Konformitätsbewertung mbH (Organisme notifié N°. : NB: 0196)

Alboinstrabe 56

, Germany

N° de certificat: C7199PW(No filter)

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
PW65BKR	Noir	56.0	32.0	52.0	0.8360	0.0932	5036108255566	15036108744470