

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## LED Taschenlampe Akku 3,7V/ 1600mAh/ 2W/280/100lm IP20 / IK07 / USB-Ladekabel

IMT47238

⚠ Eingestellt am: 31.12.2024

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606489903381

### Hauptmerkmale

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Baureihe                     | Thorsman            |
| Baureihe                     | Thorsman Hand Light |
| Produkt- oder Komponententyp | Beleuchtung         |
| Lichtquelle                  | LED                 |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Installationstyp                     | Im Freien                        |
| [Ue] Bemessungs-<br>Betriebsspannung | 3,7 V                            |
| Betriebsleistung in W                | 3 W                              |
| Batterietyp                          | 1,5 AH x Lithium 3,7 V 3 h 8 Std |
| Lichtfluss                           | 280 lm                           |
| Farbtemperatur                       | 6000...7000 K                    |
| Material                             | Kunststoff                       |
| Produktgewicht                       | 155 g                            |

### Montage

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Schutzart (IP)                     | IP20        |
| Schutzart (IK)                     | IK07        |
| Umgebungstemperatur bei<br>Betrieb | -10...40 °C |

### Verpackungseinheiten

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| VPE 1 Art                     | PCE     |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1       |
| VPE 1 Höhe                    | 4,1 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 8,2 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 13,5 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 206 g   |
| VPE 2 Art                     | S02     |
| VPE 2 Menge                   | 27      |
| VPE 2 Höhe                    | 15 cm   |
| VPE 2 Breite                  | 30 cm   |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 2 Länge   | 40 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 5,99 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

## Use Again



### Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Nein

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---















