

## CARACTERÍSTICAS

- Se puede utilizar para transportar artículos de hasta 350kgs
- Recubrimiento de polvo para mayor resistencia y durabilidad
- El bastidor de acero completamente soldado garantiza resistencia y durabilidad
- El bastidor de acero completamente soldado garantiza resistencia y durabilidad
- Ideal para usar en escuelas, oficinas, tiendas, almacenes y talleres

## Carro RS Pro con bandeja de acero de 3 estantes, 500 x 900mm, carga 350kg

Código RS: 251-839



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

Presentamos la gama de carros RS Pro de altas prestaciones, ideales para transportar artículos en oficinas, tiendas, almacenes y mucho más. Los carros robustos están diseñados para parecer profesionales en cualquier entorno en el que se utilicen y ofrecen un acabado con recubrimiento de polvo azul que es fácil de mantener limpio y práctico cuando se utilizan en entornos industriales. El bastidor de acero completamente soldado garantiza durabilidad y resistencia, mientras que los estantes con reborde ofrecen estabilidad. Los artículos almacenados no se caen mientras se mueve el carro. Con una capacidad de carga de 350kg, un bastidor de altas prestaciones, dos ruedas amortiguadoras de caucho fijas y dos giratorias, este carro RS Pro es una inversión ideal que es lo suficientemente versátil para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

¿Qué otros carros están disponibles en esta gama RS Pro?

251-839 carro de 3 estantes con 4 ruedas, 860mm x 500mm x 1050mm

251-845 carro de 3 estantes con 4 ruedas, 1160mm x 500mm x 1050mm

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	Bandeja
<b>Clase de peso</b>	Altas prestaciones
<b>Número de niveles</b>	3
<b>Tipo de rueda</b>	Acolchado
<b>Características de las ruedas</b>	2 fijo/2 giratorio
<b>Estante plegable</b>	No
<b>Material del bastidor</b>	Acero
<b>Material de la rueda</b>	Caucho
<b>Frenos</b>	No
<b>Aplicaciones</b>	Almacenes, talleres comerciales y garajes, talleres o garajes en el hogar, la industria alimentaria y de catering, escuelas, tiendas

## Especificaciones mecánicas

<b>Capacidad de carga</b>	350kg
<b>Diámetro de la rueda</b>	160mm

Tamaño de carro	
Dimensión	860mm x 500mm x 1050mm
Profundidad	1050mm
Anchura	500mm
Altura	860mm

Tamaño de estante externo	
Dimensión de la plataforma	500mm x 900mm
Longitud de la plataforma	500mm
Anchura de la plataforma	900 mm

Product Description	H x W x D (mm)	Trays/Shelves W x D (mm)	Wheels (Ømm)	Shelf Heights from Floor Level (mm)	Capacity (kg)	RS Stock No.
3 Tier Tray Trolley-Small	860 x 500 x 1050	500 x 900	160	255 / 560 / 860	350	251-839