

Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSY5GRCK42

19" fixed rack reinforcement kit - PanelSeT SF
- 2000mm



Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	19-Zoll-Rack
Geräteanwendung	Seismisch
Gehäuse-Nennmaße	- T: 800 mm
Rack-Typ	Fixiert
Montageort	Auf Gehäusestruktur
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT PanelSeT SF 5G
Geräteaufbau	4 Halterungen zur Befestigung der Profile
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Galvanisiert
Befestigungsmodus	Durch Schraube
Zulässige Dauerbelastung	250 kg with crossrails
Höhe	100 mm
Breite	75 mm
Tiefe	40 mm
Dicke	2,5 mm

Montage

Mechanische Robustheit	Seismische Tests 5G entspricht EDF CRT 91 C 112 00
------------------------	--

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.