



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : E2254-000

Ancienne référence :

Descriptif :



VESTE TOUT CUIR CROÛTE RHT

entièrement cuir croûte RHT (traité pour rester souple à la chaleur) -col droit en cuir fleur hydrofuge fermé par auto-agrippant - fermeture par boutons pression sous patte - soufflet d'aisance sous les bras - patte de serrage par auto-agrippant aux poignetstoutes coutures en fil Kevlar®-Options : poche poitrine intérieure en coton ignifuge Proban - fermeture par auto-agrippant - grand col repliable -

Dimensions : 75cm

Tailles disponibles : S M L XL XXL XXL

protection du corps et des bras lors d'opération de soudage et/ou d'oxycoupage

Préconisation

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions du Règlement 2016/425
a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°033/2020/1019CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



A1 classe 2

ISO 11611

Classe 1 :

Résistance à la projection de 15 gouttes
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>12s

Classe 2 :

Résistance à la projection de 25 gouttes
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>16s

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage ménager conseillé , mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : à porter sur des vêtements ignifuges et à compléter par des EPI adaptés (pantalon, gants, guêtres, protège-face, cagoule de soudage...)



Manteau / Tablier

Longueur	A
120 cm	164-170 cm
130 cm	170-182 cm
140 cm	182-188 cm
150 cm	188-194 cm
160 cm	194-200 cm

Tailles	B et C
S – T2	92-96 cm
M – T3	96-104 cm
L – T4	104-112 cm
XL – T5	112-120 cm
XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre B et C.

Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par-dessus.

Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.