



Notice : *BOA BLIZZ*

Indice : 2

GUYARD SAS
Ancienne Gare
36110 Moulins Sur Céphons
France

Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN 420 :2003+A1 :2009 EN ISO 13997 :1999
EN 388 :2016 EN 511 :2006

CARACTERISTIQUES :

- Gant support tricot polyamide, doublé acrylique gratté.
- Enduction polychlorure de vinyle coloris noir sur la paume et les ¾ du dos.
- Surface extérieur adhésisée rugueuse.

EN 388 :2016



3 1 4 1 X

EN 511 :2006



X 1 X

TAILLE DISPONIBLE :

- Taille 8 à 11

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant

INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 5
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations

CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires
- Carton de 100 paires

MARQUAGE

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI)

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

EN 388 :2016

- Abrasion :
- Coupure :
- Déchirure :
- Perforation :
- Coupure (ISO 13997) :

3/4
1/5
4/4
1/4
X/F

EN 511 :2006

- Froid convectif :
- Froid de contact :
- Imperméabilité :

X/4
1/4
X/1

LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Gant spécialement conçu pour la manutention.
- Travaux extérieurs par temps froid.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425
La déclaration UE de conformité est disponible sur

CTC n° :0075
www.guyard-sa.fr