

FICHE TECHNIQUE

Pour absorber les huiles, les hydrocarbures sur le sol et sur l'eau

PRODUITS BLANCS GAMME STANDARD


Composition :

Fabrication 100% polypropylène

Code Douanier : 5603 1480

Origine : Européenne

Absorbe jusqu'à 18 fois son poids
Mise en place facile



Application : Les tissus absorbants oléophiles et hydrophobes « melt blown » sont recommandés pour la prévention et l'absorption des déversements d'hydrocarbures et dérivés.

Ils sont parfaitement adaptés à la récupération d'hydrocarbures sur le sol **et sur l'eau**.

LES ABSORBANTS UNE FOIS UTILISES DEVRONT ETRE ELIMINES CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

PRODUIT BLANCS– GAMME STANDARD EN FEUILLES

Prédécoupées

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	UNITE DE VENTE	ABSORBE PAR COLIS*	POIDS DU COLIS	COLIS / PALETTE
ANAO1385F	SIMPLE	200 FEUILLES	40X50 CM	LE COLIS	120 L	7 KG	30 COLIS
ANAO.FM	MEDIUM	100 FEUILLES	40X45 CM	LE COLIS	89 L	5,30 KG	36 COLIS
ANAO1356F	DOUBLE	100 FEUILLES	40X50 CM	LE COLIS	120L	7 KG	30 COLIS

PRODUITS BLANCS– GAMME STANDARD EN ROULEAUX

Prédécoupés tous les 40 cm

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	UNITE DE VENTE	ABSORBE PAR COLIS*	POIDS DU COLIS	COLIS / PALETTE
ANAO.R1L	SIMPLE	1 ROULEAU	100CM X 40M	1 ROULEAU	145 L	7,2 KG	12 COLIS
ANAO.MR2M	MEDIUM	2 ROULEAUX	50 CM X 40 M	LE COLIS	200 L	11,20 KG	12 COLIS
ANAO.MR80	DOUBLE	1 ROULEAU	80 CM X 40 M	1 ROULEAU	193 L	11,20 KG	15 COLIS
ANAO1356R1	DOUBLE	1 ROULEAU	100CM X 40M	1 ROULEAU	241 L	14 KG	12 COLIS
ANAO1356MR2	DOUBLE	2 ROULEAUX	50 CM X 40 M	LE COLIS	241 L	14 KG	12 COLIS

*absorption mesurée selon la norme **BS 7959-1 : 2004**

Siège social :

74 rue Vernouillet - CS 30 050

51 721 Reims Cedex (France)

www.lesetablissementscompas.fr

Tél. : 03 26 85 20 84
 Commandes : 03 26 91 03 90
 administration@etscompas.fr

Les Ets Alain Compas SAS - Société par Action Simplifiée au capital de 150 000 € / RCS Reims B 331 395 814 / Siret 331 395 814 00022 / APE 4669B / TVA FR19 331 395 814