

## CARACTERÍSTICAS

- Una unidad estable y durable
- Acabado en cromo para facilitar la limpieza
- Las esquinas resistentes a los arañazos garantizan que el carro esté siempre presentable
- El bastidor de acero tubular garantiza resistencia y durabilidad
- Ideal para usar en escuelas, oficinas, tiendas, almacenes y talleres

## Carro RS Pro de acero de 3 estantes, 725 x 470mm, carga 120kg

Código RS: 251-924



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

Presentamos la gama de carros RS Pro, ideales para transportar artículos en oficinas, tiendas, almacenes y mucho más. Los carros robustos están diseñados para parecer profesionales en cualquier entorno en el que se utilicen y ofrecen un acabado en cromo que es fácil de mantener limpio, junto con esquinas resistentes a arañazos para garantizar que siempre tenga un aspecto presentable. El bastidor de acero tubular garantiza durabilidad y resistencia, mientras que los estantes prensados de acero ofrecen resistencia con una superficie antideslizante para garantizar que la carga permanezca estable durante el transporte. Con una capacidad de carga de 120kg, un bastidor ligero y ruedas giratorias sin marcas, este carro RS Pro es una inversión ideal que es lo suficientemente versátil para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

¿Qué otros carros están disponibles en esta gama RS Pro?

251-918 Carro de 2 estantes con 4 ruedas

251-924 Trolley de 3 estantes con 4 ruedas

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	Estante
<b>Clase de peso</b>	Uso general
<b>Número de niveles</b>	3
<b>Características de las ruedas</b>	2 fijos/2 giratorios, sin Marca
<b>Estante plegable</b>	No
<b>Material del bastidor</b>	Acero
<b>Frenos</b>	No
<b>Aplicaciones</b>	Almacenes, talleres comerciales y garajes, talleres o garajes en el hogar, la industria alimentaria y de catering, escuelas, tiendas

## Especificaciones mecánicas

<b>Capacidad de carga</b>	120kg
<b>Diámetro de la rueda</b>	100mm

<b>Tamaño de estante externo</b>	
<b>Dimensión de la plataforma</b>	725mm x 470mm
<b>Longitud de la plataforma</b>	470mm

---

<b>Anchura de la plataforma</b>	725mm
---------------------------------	-------