

## CARACTERISTIQUES

- S'adapte sous l'établi ou sur un mur
- Connecte les opérateurs et autres éléments de l'EPA à la terre
- Complet avec câble de mise à la terre de 2 m
- Moulé en ABS avec coins arrondis

## Support de liaison de terre ESD de RS Pro avec goujon banane 4 mm x 3

RS code commande : 287-7509



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

payer un prix élevé.

### Description du produit

RS PRO est notre propre gamme de marques et vous propose une large gamme de produits de haute qualité et de grande valeur, offrant plus de choix. Fiables par les ingénieurs dans le monde entier, chaque partie de chaque produit RS Pro a été rigoureusement testée par rapport aux normes industrielles exigeantes ; elles ne reçoivent le sceau RS Pro d'homologation que si nous sommes confiants de leur qualité exceptionnelle, Ce qui signifie que vous pouvez être certain également. RS PRO propose une large gamme d'accessoires de mise à la terre ESD, y compris le collage de fiches mâles, de boîtes de collage, de supports de collage et de cordons, et bien plus pour aider à éliminer l'accumulation de décharge statique qui peut être un risque pour les composants ou les dispositifs sensibles à l'électricité statique. *E* Les supports de liaison Arth distribuent la terre secteur électrique dans l'EPA. Ces supports de RS Pro sont fournis 3 terminaisons, avec des résistances individuelles de 1 méga-ohm. Cette unité distingue le dispositif de mise à la terre et le point de mise à la terre. Une installation de mise à la terre (EF) distribue généralement la terre secteur électrique ou une terre ESD dédiée (terre de protection) dans un EPA

[287-7492](#) - support de mise à la terre, goujon 3 x 10 mm

[287-7509](#) - support de mise à la terre, goujon banane 3 x 4 mm

[298-3913](#) - support de mise à la terre, goujon 2 x 4 mm/1 x 10 mm

### Caractéristiques

Type d'accessoire	Support de liaison de terre
Type de connecteur	Goujon banane 4 mm x 3
Type de bornes	Cosses à œillet
Conforme à la norme EN 61340-5-1	Oui
Application	Les accessoires de mise à la terre ESD font partie d'un système de sécurité sur le lieu de travail pour surveiller et/ou éliminer l'accumulation ou la décharge d'électricité statique qui peut présenter un risque pour les composants électriques tels que les disques durs d'ordinateur.

### Spécifications électriques

Résistance au plomb	1MΩ
---------------------	-----

### Spécifications mécaniques

Diamètre de bornage	10 mm
---------------------	-------

## Homologations

Conformité/certifications	ESD S20.20 et EN 61340-5-1 ESD
---------------------------	--------------------------------

