

# Fiche produit

## Caractéristiques

# NSYRCK47

## Spacial SF/SM - châssis fixe 19" - 47U - H2200mm



### Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Rack 19"
Application	Application électronique
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 2200 mm
Type de support	Fixe
Emplacement de montage	Sur la structure de l'armoire
Support de montage	Équerre de fixation pour montants 19" fixe
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM)
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 montant
Quantité du lot	Lot de 1
Nombre d'unités 19"	47

### Complémentaires

Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Réglage	Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
Charge permanente admissible	400 kg
Hauteur	2200 mm
Profondeur	45 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	210,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm
Poids de l'emballage 1	7,2 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, et d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

---

Information sur les exemptions RoHS

Oui

Profil environnemental

Profil Environnemental Du Produit

---

### Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

---