



Presentazione

Gamma	Odace
Aesthetic name	Styl
Tipo prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Numero di prese	2
Tipo di imballo	Paint cover
Numero di morsetti	2

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Configurazione poli di uscita	2P + E
Schermo	With shutter
Outlet standard deviation	Schuko
Tipologia fissaggio	Con viti
Colore	Bianco (RAL 9003)
Finitura superficie	Lucido
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Durata servizio [cicli]	5000 cicli
Durata elettrica	5000 cicli
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	1 x 1,5...2 x 4 mm ² per rigido cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm ² per A trefolo cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Materiale	ASA + PC: copertura meccanismo PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa Lamiera di metallo: support frame
Altezza	126 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	49 mm
Profondità di incasso	27,1 mm
Peso netto	0,109 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Resistenza dielettrica	2000 V
Temperatura ambiente	5...35 °C
Norme di riferimento	UNE 20315-1-2 UNE 20315-1-1
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio