

PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 套件

1064629

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1064629>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

PLC logic套件包括：插拔式基础逻辑模块 (BM2) 和八个带插拔式接口的继电器模块（1个转换触点，250 V AC/DC，最大6 A）



商业数据

订货号	1064629
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CK26Z2
产品关键代码	CK26Z2
GTIN	4055626722726
单件重量（含包装）	565.8 g
单件重量（不含包装）	544 g
原产地	DE

PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 套件

1064629

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1064629>



套件包括

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 控制器

2907446

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907446>



PLC logic基础模块，第2代，带16个I/O，可插拔式连接至8个数字量或模拟量 PLC-INTERFACE模块，可扩展至48个I/O，实时时钟，微型USB孔式，可容纳存储器模块和蓝牙适配器，直插式连接

PLC-RPT- 24DC/21 - 继电器模块

2900299

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900299>



PLC-INTERFACE，由采用直插式技术的PLC-BPT.../21底座端子和带功率型触点的可插拔微型继电器组成，可安装在DIN导轨NS 35/7.5上，1个PDT，输入电压 24 V DC

技术数据

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

产品属性

产品类型	启动工具
------	------

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 套件

1064629

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1064629>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27242219
ECLASS-13.0	27242219
ECLASS-11.0	27242219

ETIM

ETIM 9.0	EC002581
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Hexahydromethylphthalic anhydride（CAS编号: 不适用）
	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	dd869890-e63b-45cd-bca4-6ffaf49eebce

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn