

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



ESD Elektronik-Vornschneider, ohne Fase, mit Öffnungsfeder

Produktbeschreibung

Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Herausforderungen am globalen Beschaffungsmarkt ist Phoenix Contact leider gezwungen, ein anderes ESD konformes Material zu akzeptieren. Die Werkzeuge werden zukünftig mit Kunststoffgriffen in schwarz/türkis geliefert. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Qualität der ESD-Zangen.

Ihre Vorteile

- Öffnungsfeder für gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf
- Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert für einen optimalen Rostschutz und blendfreies Arbeiten
- Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
- Spezielle leitfähige Kunststoffgriffe für langsame und kontrollierte Abfuhr von elektrostatischer Energie

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212485
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3152
GTIN	4046356527170
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	103 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	96,2 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Elektronikzange

Produkteigenschaft

Gleichmäßiges und leichtgängiges Öffnen

Ergonomisch geformter Griff

Zwei-Komponenten-Griff

Durchgestecktes Gelenk

Metalloberflächen sind feinstpoliert und phosphatiert

ESD-geprüft

Elektrische Eigenschaften

Sicherung

DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Maße

Breite

60 mm

Höhe

8 mm

Länge

125 mm

Materialangaben

Farbe

mehrfarbig

Material

Stahl

Beschichtung

phosphatiert

MICROFOX-E ESD - Frontschneider

1212485

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212485>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212485>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-E ESD - Frontschneider

1212485

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212485>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043712
ECLASS-15.0	21043712

ETIM

ETIM 9.0	EC002222
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101700
-------------	----------

MICROFOX-E ESD - Frontschneider

1212485

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212485>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de