

## 7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Product ID: ST7300USB3B



Mit dem USB 3.0-Hub ST7300USB3B können Sie einem Computer über eine einzige USB 3.0-Hostverbindung sieben externe USB 3.0-Ports hinzufügen.

Der USB-Hub bietet Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s, entspricht den Spezifikationen für SuperSpeed USB 3.0 und ist abwärts kompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten.

Der Hub ist für leicht zugängliche Anschlüsse zum Anschließen und Trennen von Geräten konzipiert, bietet eine einseitige Anschlussausrichtung mit Überstromerkennung und -schutz für alle sieben Anschlüsse. Der Hub unterstützt die Technologien Plug and Play und Hot Swap, sodass Sie angeschlossene Geräte ohne Herunterfahren des Hostcomputers wechseln und betreiben können.

Der USB-Hub wird über den Bus mit Strom versorgt, sodass er auch in Umgebungen verwendet werden kann, in denen möglicherweise keine Steckdose verfügbar ist. Bei Verwendung mit dem optionalen Netzteil ist er ideal für USB-Geräte mit hohem Strombedarf geeignet.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Erweitern Sie die USB 3.0-Möglichkeiten Ihres Systems durch zusätzliche Ports
- Sorgen Sie für besseren Zugang zu USB-Ports, indem Sie den Hub innerhalb der Kabelreichweite positionieren
- Erweitern Sie die Reichweite von USB-Geräten, indem Sie den Hub als Repeater nutzen
- Trennen Sie eng platzierte USB-Ports für größere Stecker oder zur Vermeidung von zu enger Platzierung von Steckern

### Features

- Sieben von einer Seite des Hubs aus zugängliche Downstream-USB 3.0-Ports, mit Unterstützung für bis zu 5 Gbit/s
- Universelle, plattformübergreifende Kompatibilität ohne Treiberinstallation
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten
- Überstromerkennung und -schutz an jedem USB-Port
- USB-Bus-betrieben, mit optionalem externem Netzteil für USB-Geräte mit hohem Strombedarf
- Mit USB 3.0 A-auf-B-Kabel

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL813
	Ports	7
	Schnellladeanschlüsse	Nein
	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
	USB-C-Hostanschluss	Nein
<b>Leistung</b>	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse 7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt
	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB 3.0-Port
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	7 - LEDs für Hub-Port-Verbindung
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	3 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	1.3 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	36
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	-2°C to 52°C (29°F to 125°F)
	Feuchtigkeit	5 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Desktop
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	2.8 in [70 mm]

	Produktgewicht	5.2 oz [148 g]
	Produkthöhe	0.9 in [23 mm]
	Produktlänge	6.8 in [172 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	19.6 oz [556 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0 Hub 1 - 1 m USB 3.0-Kabel 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.