

CARATTERISTICHE

- Punta in acciaio al cromo-molibdeno temprato e rinvenuto (S2)
- Dadi realizzati in acciaio al cromo-vanadio
- Lega di zinco con albero in acciaio al carbonio di un portapunte
- Finitura sabbiata per punte e avvitadadi
- Portapunte cromato

Set di bussole RS PRO da 30 pezzi, attacco esagonale da 1/4 poll

Codice RS: 213-1005



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti.

La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Da RS PRO, questo kit di punte per utensili elettrici ad attacco esagonale da 1/4" contiene una vasta gamma di soluzioni per l'azionamento di dispositivi di fissaggio e bulloni. Il set viene fornito con un portapunte magnetico che si inserisce saldamente nella maggior parte degli avvitatori elettrici con una capacità di attacco esagonale da 1/4 poll. Il resto delle punte si inserisce perfettamente in questo supporto, consentendo una rapida e facile adattabilità. Sono disponibili anche due punte per cacciaviti più grandi a testa piatta e a croce, progettate per essere inserite direttamente in un utensile elettrico.

Specifiche generali

Tipo di set	Set di bussole e punte
Tipo di trasmissione	Esagonale
Numero di pezzi	30
Imposta contenuto	7 pz - 1/4" dr. Avvitadadi per alberi esagonali (metrico): 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11mm; 1 portapunte magnetico 60mm (2-1/4") con connettore a sostituzione rapida; 18 punte per cacciaviti 25mm (1") con: 1/4" stelo esagonale a taglio: 3, 5 e 8mm Pozdriv: N. 0, n. 1 e n. 3 punte esagonali: 2, 3, 4, 5, 6 e 7mm cacciavite Torx: t-10, t-15, t-20, t-25, t-30 e t-40; 2 pz - 50mm (2") punte di potenza con gambo esagonale da 1/4" e connettore a sostituzione rapida: A taglio: 6 mm Pozdriv.: N. 2; 2 pz - finitori per viti (nylon con portapunte a molla)
Finitura	Cromato per portapunte; finitura sabbiata per punte e avvitadadi
Materiale	Per punte: Acciaio al cromo molibdeno (S-2); per avvitadadi: Acciaio al cromo-vanadio e lega di zinco con acciaio al carbonio per albero portapunte
Applicazioni	Manutenzione, costruzione, fai da te, meccanici/garage

Specifiche meccaniche

Dimensioni dell'unità	1/4 in
------------------------------	--------

