

Conector de fibra óptica - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487


Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Juego de conectores F-SMA, para fibra PCF, para confección individual, compuesto por 4 conectores para montaje rápido con protección contra doblado



RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 126742
EAN	4017918126742
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	37,060 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania
Clave de venta	ABNACB

Datos técnicos

Generalidades

Atenuación	< 2 dB
------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010400
eCl@ss 4.1	24010400
eCl@ss 5.0	19030300
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800

Conector de fibra óptica - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170122
eCl@ss 9.0	19170122

ETIM

ETIM 2.0	EC001122
ETIM 3.0	EC001122
ETIM 4.0	EC001122
ETIM 5.0	EC001122
ETIM 6.0	EC001122
ETIM 7.0	EC001122

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	43223310

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accesorios

Accesorios

Cable de datos confeccionado

Conector de fibra óptica - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487

Accesorios

Cable Patch para fibra óptica - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555



Cable de instalación PCF confeccionable robusto (solo cabezas IP 20) para la disposición en instalaciones y máquinas fijas, elementos de compensación de tracción de aramida, elementos individuales de material FRNC, sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta, con un revestimiento externo de poliuretano (PUR)

Cable Patch para fibra óptica - FOC-HCSO-1015/IP20/... - 2901557



Cable redondo PCF confeccionable muy robusto (sólo cabezas IP 20) para disposición exterior con barrera de vapor integrada, así como una capa de hilo de vidrio anti roedores. Elementos individuales de material FRNC muy flexible. Resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de polietileno muy robusto.

Cable Patch para fibra óptica - FOC-HCS-RUGGED-1014/... - 1402191



Cable de instalación PCF confeccionable robusto para interiores con elementos de aramida y compensadores de tensión con gran resistencia a rotura. Elementos individuales de material FRNC muy flexible. Sin halógenos, resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de poliuretano (PUR) robusto.

Cable de datos por metros

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885



Cable PCF, dúplex 200 μm /230 μm , material por metros sin conectores, para la disposición en instalaciones y máquinas fijas

Cable de fibra óptica - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445



Cable PCF, dúplex 200/230 μm , material por metro sin conector, para montaje exterior

Herramienta de montaje

Conector de fibra óptica - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487

Accesorios

Herramienta de confeccionado - PSM-HCS-KONFTOOL - 2799526



Maletín para confeccionado PCF para conector de montaje rápido F-SMA, incluye cuchilla para pelar, pelacables, tijeras para hilo de aramida, separador de fibras, microscopio, herramienta para corte de fibras para fibras PCF estándar, cuatro conectores F-SMA para fibras PCF estándar y documentación

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>