

## 4 Port HDMI KVM Switch - USB 3.0 Hub - 1080p

Product ID: SV431HDU3A2



Mithilfe dieses 4-Port-USB 3.0-HDMI®-KVM-Switches können Sie vier HDMI-Computer mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern. Der KVM ist auch mit 3,5-mm-Audio und einem integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub ausgestattet.

### **Praktische und kostengünstige Freigabe von USB 3.0-Peripheriegeräten**

Dieser KVM-Switch bietet einen integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub, der von Ihrer HID-Tastatur und -Maus getrennt ist, sodass Sie USB-Peripheriegeräte für alle angeschlossenen Computer nutzen und so die Kosten für separate Geräte sparen können. Der USB 3.0-Hub schaltet automatisch die angeschlossenen USB-Geräte auf den ausgewählten Computer um und erspart Ihnen so die Mühe, Peripheriegeräte zu trennen und erneut anzuschließen.

Dank Unterstützung für USB 3.0 können Sie Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s erreichen, um eine problemlose Leistung Ihrer USB-Peripheriegeräte zu gewährleisten - hervorragend für die schnelle Übertragung von Daten an externe USB 3.0-Laufwerke.

## **HD-Bildqualität**

Dieser 4-Port-HDMI-KVM-Switch bietet Unterstützung für die Full Definition 1080p-Auflösungen und kann HDMI-Displays mit kristallklarem Bild betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die Videoauflösungen von 1920 x 1080 erfordern.

## **Vollständige Multimedia-Steuerung**

Der KVM-Switch ist mit 3,5-mm-Aux-Audioanschlüssen ausgestattet, mit deren Hilfe Sie unabhängiges analoges Audio von jedem der angeschlossenen Computer über den Schreibtisch-Lautsprechersatz ausgeben können. Unabhängiges Audio zusammen mit 1080p HDMI Video ermöglicht volle Multimedia-Steuerung für mehrere Computer, sodass dieser KVM hervorragend für professionelle kreative Anwendungen, z. B. Video- und Tondesign oder -Bearbeitung, geeignet ist.

Der SV431H DU3A2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Steuern Sie vier HDMI-USB-Computer mit einem einzigen Satz von Konsolen-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus und Monitor)
- Führen Sie HD 1080p-Multimedia-Anwendungen, z. B. Grafikdesign oder CAD- und CAM-Kreationen, aus
- Nutzen Sie USB 3.0-Peripheriegeräte für vier Computer

### Features

- Nutzen Sie Peripheriegeräte ganz einfach gemeinsam dank des integrierten USB 3.0-Hubs
- High Definition-Bildqualität mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p
- Volle Multimedia-Steuerung mit separater Unterstützung für 3,5-mm-Aux
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Unabhängige HID-Tastatur- und Mausanschlüsse

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Optional
	KVM-Ports	4
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB 3.0
	PC-Videotyp	HDMI
	Reihenschaltung	Nein
<b>Leistung</b>	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-unterstützt
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Max. Kabellänge	15,24 m
	MTBF	142000 hours
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
	Unterstützte Auflösungen	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p)
<b>Steckverbinder</b>	Andere Schnittstelle(n)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
	Hostanschlüsse	4 - HDMI (19-polig) Buchse Input 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse 4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - HDMI (19-polig) Buchse Output 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	4 - Anschlussauswahl/Link-LEDs 1 - Ein-/Aus-LED
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1.5 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC

	Eingangsstrom	0.6 A
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Produktbreite	5.1 in [130 mm]
	Produktgewicht	2.4 lb [1.1 kg]
	Produkthöhe	1.7 in [43 mm]
	Produktlänge	8.7 in [220 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	3.6 lb [1.6 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 4-Port-HDMI-KVM-Switch
		4 - GummifüÙe
		1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.