

# Fiche produit

## Caractéristiques

# NSYBRF12PLAG

Thalassa PLA - Chassis fixe 19 - 12u(PLA7x)  
Ral 7035



### Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Rack 19"
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Type de support	Fixe
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PHD)
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 2 montants 19"
Quantité du lot	Lot de 1
Nombre d'unités 19"	12

### Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Type de verrou	Serrure double barre 5 mm
Mode de fixation	Par l'élément de fixation
Charge permanente admissible	3 kg par unité
Hauteur	750 mm nominal:
Epaisseur	2 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	79,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,857 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, et d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Garantie contractuelle

Garantie

18 mois