



过电压抑制器，RC 元件，48-127 V AC，50/60 Hz，70-150 V DC，用于接触器 3RT2.3

产品品牌名称	SIRIUS
产品类别	过电压抑制器
产品名称	RC 元件
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S2
RoHS 指令 (日期)	10/01/2014
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 1 AC 时	
• 50 Hz 时	48 ... 127 V
• 60 Hz 时	48 ... 127 V
控制馈电电压频率	
• 1 测定值	50 Hz
• 2 测定值	60 Hz
控制馈电电压 1 DC 时	
•	70 ... 150 V
过电压限制器的结构形式	RC 元件
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	7.04 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.089 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	6.96 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.0061 kg
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	任意的
紧固类型	可插装
高度	30 mm
宽度	30 mm
深度	15 mm
认可 证书	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1CC00>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1CC00>


Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2936-1CC00>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1CC00&lang=en





上一次修改：

2024/3/11 