

HSCP-CB 4U-7035 - 紧固夹

1056722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056722>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



ME-IO Blockbelt，用于4个PCB连接器，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

优势

- 可对不同连接器插头进行功能分组
- 简化服务和维护工作
- 通过锁扣系统，快速安装和拆卸卡夹

商业数据

订货号	1056722
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	ACHECZ
产品关键代码	ACHECZ
GTIN	4055626697802
单件重量（含包装）	0.481 g
单件重量（不含包装）	0.37 g
原产地	PL

HSCP-CB 4U-7035 - 紧固夹

1056722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056722>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	ME-IO Blockbelt
壳体系列	ME-IO
型号	用于4个PCB连接器

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 55 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 100 °C
相对湿度（存放/运输）	80 %

安装

安装类型	卡接
------	----

HSCP-CB 4U-7035 - 紧固夹



1056722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056722>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HSCP-CB 4U-7035 - 紧固夹

1056722

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056722>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn