


# Scheda dati

Specifiche

## 2 Trav. incassate H65 L800 mm



NSYSICR6580

**Prezzo: 147,29 EUR**

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	30 mm di spazio aggiuntivo su ogni lato di fissaggio (per un totale di 60 mm)
Categoria Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Trasversa
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF contenitore adatto PanelSeT PanelSeT SM cassetta compatta
Installazione	Sulla struttura del contenitore
Supporto Di Montaggio	Montante
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 traverse
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Lamiera zincata
Tipo Di Fissaggio	Con viti
Regolazione	Regolabile con passo 25 mm
Numero Di File Orizzontali	1
Carico Max	70 kg
altezza	65 mm
Larghezza	Nominale: 800 mm Utile: 709 mm
Profondità	12 mm
Spessore	1,5 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	74,500 cm
Confezione 1: peso	1,460 kg

Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	56,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	184,000 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	No
---------------------	----