

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Architecte - plaque de finition latérale - effet Perle Noir

S952800

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Combinaison de plaque
Design	Odace Architecte
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Nuance de la couleur	Perle noir (RAL 9005)
Type d'emballage	Emballage carton
Conditions d'utilisation	Latéral
Type de cadre	Simple
Nombre de postes	1 poste

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint
Matière	Zamak
Hauteur	100 mm
Largeur	79,25 mm
Profondeur	11 mm
Poids Net	0,105 kg
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
---------------------------------	--

Position de montage	Latéral
---------------------	---------

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
---------------------------------------	------------

<b>Certifications du produit</b>	NF
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	5...45 °C
<b>Normes</b>	NF C 61-314 EN 60669-1
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,500 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	11,500 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	112,000 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	12,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,500 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	16,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	1,164 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	S02
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	60
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	15,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	7,272 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total

**1**

## **Use Better**

### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé **100 %**

Emballage avec carton recyclé **Non**

Emballage sans plastique **Non**

[Directive RoHS UE](#) **Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)**

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

## **Use Again**

### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité **Pas d'opérations particulières de recyclage requises**

Reprise **Non**


# Fiche technique du produit

S952800

Technical Illustration

## Dimensions

---



(mm)

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Caractéristiques techniques

#### Odace



Installation simplifiée



Collection Odace  
Architecte : plaque format 7/8ème



Système modulaire pour une infinité de configurations



Module latéral extensible pour une installation multiposte



Disponible en plusieurs couleurs/finitions



Design affleurant et minimaliste


# Fiche technique du produit

S952800

Image of product / Alternate images

## Alternative

---



# Fiche technique du produit

S952800

