



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Anwendung	Außeneinsatz Schwerlast
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Belüfteter Frontsockel
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	-
Geräteaufbau	Befestigungselemente 4 Eckabdeckung 1 Frontplatte 1 Rückplatte 4 Ecke
Kompatible Produktfamilie	Spacial (Spacial SFHD) Spacial (Spacial S3HD)
Montagehalterung	Befestigungssatz S3HD Satz Sockelseitenteile SFHD

Zusatzmerkmale

Befestigungsart	Durch Befestigungselement - an der Struktur Ort
Oberflächenbeschaffenheit	Unbehandelt
Höhe	200 mm
Breite	Nennwert: 800 mm
Produktgewicht	9 kg

Montage

Schutzzart (IP)	IP55 (Fertiger Sockel mit Gitter und Filter)
Schutzzart (IK)	IK10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,0 cm
VPE 1 Breite	21,0 cm
VPE 1 Länge	80,5 cm
VPE 1 Gewicht	9,67 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	98,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	206,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------