


Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Ovalis - Boîte support 36 mm pour montage en saillie - Blanc

S320762W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.351 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Ovalis
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Type d'emballage	Cache-peinture

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	4 pré-découpes
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat
Matière	Plastique anti-UV
Hauteur	89 mm
Largeur	89 mm
Profondeur en saillie	37 mm
Profondeur	44,4 mm
Poids du produit	0,063 kg
Conditions d'utilisation	Intérieur
Vente par quantité indivisible	1

Environnement

Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	LCIE : NF 603415B NF
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Caractéristique d'environnement	Décolorant
	Savon liquide
	Liquide de nettoyage pour vitres
	Alcool
	Acétone
	Huile
	Résistant aux UV
	Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,700 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	56,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	636,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.4 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
---------	-----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

