

4000 AVANT2 AIRline - Modèle 756

Combinaisons scaphandre de protection chimique à utiliser conjointement avec des systèmes à alimentation/adduction d'air

Combinaison de protection chimique encapsulée convenant aux systèmes alimentés par air ou par air comprimé.

- **Défenses avancées** : La combinaison de protection AlphaTec® 4000 AVANT2 AIRline Ultrasonically Welded & Taped - Model 756 a été évaluée contre plus de 200 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique.
- **Protection renforcée** : Les coutures soudées et collées de cette combinaison de protection contre les produits chimiques offrent le plus haut niveau de défense contre les liquides et les particules.
- **Caractéristiques supplémentaires** : L'AlphaTec® 4000 AVANT2 AIRline Ultrasonically Welded & Taped - Model 756 est également doté d'une visière panoramique qui assure un bon champ de vision à l'utilisateur.
- **Réduction des risques** : en plus d'une série d'options de manches, ce vêtement de protection est également équipé de chaussettes et d'un rabat élastique pour les bottes afin de réduire les risques d'infiltration de produits chimiques.



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Énergie
- Fire and Rescue

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage de larges conduites

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **200 produits chimiques testés par perméation :** Excellente protection personnelle
- **Coutures soudées et collées :** Superbe barrière contre les liquides et les particules
- **Visière panoramique :** Bon champ de vision pour le porteur

Technologie



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Diagramme des matériaux



External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer






Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Vert
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Référence du produit	4000 AVANT2 AIRline - Modèle 756
Vue d'ensemble des normes	CE CATEGORIE III (Type 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Type de couture	Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	5 years
Référence	G400756

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison à adduction d'air entièrement encapsulée, dotée d'un régulateur d'air permanent AlphaTec AVANT STS VI. Les caractéristiques de la combinaison comprennent un système de ventilation interne à canaux d'air, des doubles poignets, un passant pour les doigts et le pouce. Embouts de bottes attachés avec semelle antidérapante en PVC également disponible et cordon d'arrêt d'urgence. Options de gants attachés :. Pas de gant avec passants pour les doigts, G01(A) AlphaTec® 37-676, G02(B) AlphaTec® 02-100 ou G05(D) AlphaTec® 29-500. Les modèles dont le code se termine par "A756" comprennent un connecteur aérien CEJN en option, ce qui n'est pas le cas des modèles dont le code se termine par "0756".
Gants et fixations	AlphaTec® 37-676, AlphaTec® 02-100 ou AlphaTec® 29-500

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

