



Usage unique

SOLO 967

Nitrile | Chlorinée



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE C

EN ISO 374-1



TYPE C

EN ISO 374-5



TYPE C

CATÉGORIE 3



0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:
5/5

Excellent dextérité, recommandée pour la manipulation légère d'aliments.

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Confort

- Excellente dextérité grâce à la flexibilité et à la finesse du matériau

Qualité garantie

- Emballé en sachet plastique de 100 gants pour limiter les risques de contamination
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

Pratique

- Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant

(INDUSTRIES)

- Industrie mécanique
- Industrie agro-alimentaire
- Laboratoire

(APPLICATIONS)

- Désossage de volaille
- Récolte de fruits
- Manipulation d'aliments gras
- Travaux de préparation et de conditionnement
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Fabrication de médicaments
- Préparation pharmaceutique
- Recherche, analyse, manipulation de pièces de précision



Usage unique

SOLO 967

Nitrile | Chlorinée

(LÉGENDES)

EN ISO 374-1



TYPE C

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Lisse avec bout des doigts granités
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Bord roulé
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	25
Epaisseur (mm)	0.08
Tailles Europe	6 7 8 9
AQL étancheité	1.5
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.3E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	4.8E+8 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

100 gants/sachet

1000 gants/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/02/19/0583
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France