

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L
Länge in 18-mm-Modulen	57

### Zusatzmerkmale

Anzahl Wege	19-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1x 3P
Verbindungsabstand	18 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	54 mm
Markierung	L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Gelieferte Ausrüstung	Endstück : Satz mit 10 Stück
Nennbetriebsstrom Ie	100 A ( 40 °C )
Betriebsbemessungsspannung Ue	415 V AC
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben oder unten auf Tunnelklemmen Oben oder unten auf Doppelklemme
9-mm-Raster	114
Breite	1000 mm
Farbe	Weiß ( RAL 9003 )
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 Acti 9 iK60 Acti 9 iC60 Acti 9 iID

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

Standards	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
Feuerwiderstand	960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------