

# KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 薄膜键盘



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203566>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



薄膜键盘，自粘式，银传导技术，12个按键，浮凸，3种颜色，连接电缆：100.5 mm，带压接孔式连接器，针距：2.54 mm，工作温度：-20°C ... 70°C

## 优势

- 可轻松整合到HCS系列电子模块壳体中
- 多种尺寸和颜色的薄膜键盘可选，支持定制化设备设计
- 通过配置工具定制薄膜键盘

## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 2203566       |
| 包装单位       | 1 pc          |
| 最小订货量      | 1 pc          |
| 销售关键代码     | ACFACF        |
| 产品关键代码     | ACFACF        |
| GTIN       | 4055626472492 |
| 单件重量（含包装）  | 14.7 g        |
| 单件重量（不含包装） | 14.7 g        |
| 原产地        | DE            |

# KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 薄膜键盘



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203566>

## 技术数据

### 产品属性

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 产品类型  | 薄膜键盘区              |
| 外壳类型  | 手持式外壳              |
| 壳体系列  | HCS                |
| 产品系列  | HCS                |
| 位数    | 9                  |
| 针距    | 2.54 mm            |
| 技术    | 导电银/石墨(T6/4 Cu/Ag) |
| 压印    | 顶部压印11 mm x 11 mm  |
| 插座插针数 | 9                  |
| 按键数量  | 12 (4 x 3)         |

### 尺寸

|    |                 |
|----|-----------------|
| 长度 | 100.5 mm (薄膜电缆) |
| 针距 | 2.54 mm         |
| 尺寸 | 70 mm x 69 mm   |

### 材料规格

|      |    |
|------|----|
| 外壳材料 | 聚酯 |
|------|----|

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 环境温度（运行）    | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 80 °C |

### 安装

|      |     |
|------|-----|
| 安装类型 | 黏合剂 |
|------|-----|

# KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 薄膜键盘



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203566>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 薄膜键盘



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203566>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号)                   | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)