

MERKMALE

- Verschiedene Gewindegrößen erhältlich
- Hergestellt aus Stahl
- Wird für Anwendungen mit begrenztem Platz in Anwendungen mit hoher Zugfestigkeit verwendet
- Erfordert einen Innensechskantschlüssel/allen Schlüssel

RS Pro M3 x 8 mm Innensechskant-Drucktaste, schwarz, selbstfarbener

RS Best.-Nr. 281-186



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Sechskant-Halbrundkopfschrauben von RS PRO haben eine geringe Höhe und einen abgerundeten, kuppelförmigen Kopf mit einem Sechskanttreiber. Diese Befestigungselemente sind ideal geeignet, wenn eine breitere, tragende Fläche erforderlich ist. Durch ihre schwarze Oberfläche wirken Aussehen und Oberfläche schön und hochwertig, wo immer sie verwendet werden.

Allgemeine

Gewindegröße	M3
Kopfform	Innensechskantschlüssel
Material	Stahl
Oberfläche	Ofen schwarz
Gewindetyp	Metrisch
Güte	10,9
Anwendungen	Holzbearbeitung, Haushaltsanwendungen, Befestigungselemente und Befestigungen, Werkzeugmaschinen und Reparatur, Sicherheitsschutz, Tafelbau

Mechanische

Länge	8mm
Gewindesteigung	0.5mm
Kopfdurchmesserbereich	5,4 mm bis 5,7 mm
Kopfhöhenbereich	1,40 mm bis 1,65 mm
Nennbereich der Schlüsselgröße	2,020 mm bis 2,045mm
Schlüsseleinbindung	1.04
Gewindetoleranz	6g

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

ANSI B18, ISO 7380



Head Shape	Material	Thread Size	Length	RS Part No.
Hex Socket Cap	Steel	M3	8 mm	281186
Hex Socket Cap	Steel	M3	10 mm	281192
Hex Socket Cap	Steel	M3	12 mm	281209
Hex Socket Cap	Steel	M3	5 mm	8229094
Hex Socket Cap	Steel	M3	6 mm	8229098
Hex Socket Cap	Steel	M4	8 mm	281215
Hex Socket Cap	Steel	M4	10 mm	281221
Hex Socket Cap	Steel	M4	12 mm	281237
Hex Socket Cap	Steel	M4	16 mm	281243
Hex Socket Cap	Steel	M4	25 mm	8229101
Hex Socket Cap	Steel	M4	20 mm	8229108
Hex Socket Cap	Steel	M4	6 mm	8229307
Hex Socket Cap	Steel	M5	10 mm	281259
Hex Socket Cap	Steel	M5	12 mm	281265
Hex Socket Cap	Steel	M5	16 mm	281271
Hex Socket Cap	Steel	M5	20 mm	281287
Hex Socket Cap	Steel	M5	6 mm	8229105
Hex Socket Cap	Steel	M5	8 mm	8229114

