


交差用ケーブルスペーサー



●直角に交差した2本の束線を固定する時に使用します。
束線同士の間隔は、4.8mmに維持されます。




| 部品番号 | 1000個入 | 使用結束 バンド幅 (mm) | 寸法 (mm) | | | 固定方法 | 使用箇所 | 材質 |
|------|--------|-------------------|---------|-----|-----|-------|------|--------|
| | | | A | B | C | | | |
| CSCS | -M | 2.3 ~ 4.8 | 11.4 | 9.4 | 6.4 | 結束バンド | 屋内 | ナイロン66 |

マーカープレート



●水平や垂直、タグ方式または巻き込み方式で取り付けることができます。
●専用マーキングペンなどで表示ができます。



| 部品番号 | 使用結束バンド幅 (mm) | | 寸法 (mm) | | | 厚さ (mm) | 固定方法 | 使用箇所 | 材質 | 色 |
|-----------|------------------|--------|---------|------|------|---------|----------|------|-----------|---|
| | 100個入 | 1000個入 | A | B | C | | | | | |
| MP150 | -C | -M | 38.1 | 26.2 | 19.1 | 0.3 | 結束バンド | 屋内 | ナイロン66 | 白 |
| MP175 | -C | -M | 44.5 | 32.5 | | | | | | |
| MP200 | -C | -M | 50.8 | 38.9 | | | | | | |
| MP250 | -C | -M | 63.5 | 51.6 | | | | | | |
| MP350 | -C | -M | 88.9 | 77.0 | | | | | | |
| MP250W175 | -C | -M | 63.5 | 44.5 | 51.6 | | | | | |
| MP150 | -CO | -MO | 38.1 | 26.2 | 19.1 | | | | | |
| MP175 | -CO | — | 44.5 | 32.5 | | | | | | |
| MP200 | -CO | -MO | 50.8 | 38.9 | | | 耐候性結束バンド | 屋外 | 耐候性ナイロン66 | 黒 |
| MP250 | -CO | — | 63.5 | 51.6 | | | | | | |
| MP350 | -CO | — | 88.9 | 77.0 | | | | | | |

マーキングペン

●普通のペンでは書きにくいナイロンに対して、速乾性があります。



PX-0/PX-2

PFX-0/PFX-2

PX-10

| 部品番号 | 先端 | | 色 | 明細 | |
|------|------|------|----|----|------------------------|
| | 1本入 | 12本入 | | | |
| PX | -0-1 | -0 | 標準 | 黒 | ペン本体は、インクと同色です。 |
| PX | — | -2 | | 赤 | |
| PX | — | -10 | 細字 | 白 | 耐候性ナイロン66（黒）にのみ使用できます。 |
| PFX | -0-1 | -0 | | 黒 | 細かな字を書くのに適した細字用のペンです。 |
| PFX | — | -2 | | 赤 | |