



Facile à transporter et à ranger, la balance CB offre une performance portable et compacte. Elle peut être utilisée n'importe grâce à une opération par batterie, et la fonction d'arrêt automatique permet d'économiser de l'énergie. Le clavier étanche et le boîtier conçu d'une pièce sont simples à nettoyer. Le plateau en acier inoxydable 304 peut être essuyé rapidement et peut accueillir des objets simples ou des poudres en masse. Un écran rétroéclairé affiche le poids et le niveau de la batterie restante pour l'utilisateur. Un adaptateur optionnel est disponible.

Fournit fonctionnalités et cohérence pour une performance portable



## Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La conception légère facilite le transport et la portabilité
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- L'indicateur de niveau et des pieds réglables assurent une bonne stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- L'indicateur de batterie faible avertit l'utilisateur lorsque les piles doivent être remplacées
- Mains operation (adapater opt.) and battery operation (batteries are included)

## Application

- Pesage

## A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	CB 501	CB 1001	CB 3000
Capacité	500g	1000g	3000g
Précision	0.1g	0.1g	1g
Reproductibilité (S.D)	0.1g	0.1g	1g
Linéarité (+/-)	0.3g	0.3g	3g
Taille du plateau	5.1" ø / 130mm ø		
Unités de pesage	g, lb, oz		
Temps de stabilisation (sec)	2		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	LCD avec des chiffres de 0.5"/ 12mm de haut		
Alimentation	2 piles AA / Adaptateur 200mA 6VDC facultatif		
Température d'utilisation	0° à 40°C		
Boîtier	ABS		
Dim. totale	6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (lpxh)		
Poids net	0.9lb / 0.4kg		

**Accessoires**

Numéro d'article	Description
700400120.....	Adaptateur 6VDC 200mA
700230015.....	Coque de protection en plastique
700660290.....	Certificat de Calibrage
700100060.....	Masse de calibrage M1 500g
700100029.....	Masse de calibrage M1 1kg

Fourni par