

Harnais de sauvetage antichute standard 3M™ Protecta® avec 2 points d'accrochage

N° de pièce(s) :

1161613 Moyen / Large (M/L)

1161612 Petit (S)

1161614 Extra-large (XL)

Description

Sous-marque :	Protecta®
Industrie :	Construction, usage industriel général, services publics, mines, transport, secteur manufacturier
Applications :	Dispositif antichute, montée d'échelles verticales, travail/sauvetage en espace confiné

Caractéristiques

Point antichute dorsal :	- Grand point d'accrochage - Acier – zingué, peinture thermolaquée noire
Point antichute sternal :	- Point d'accrochage standard - Acier – zingué, peinture thermolaquée noire
Point d'accrochage de sauvetage :	- Sangle de sauvetage avec point d'accrochage - Acier – zingué, peinture thermolaquée noire
Boucles :	Boucles standards
Réglages :	- Torse, jambes - Torse : Réglage de ressort - Acier – zingué, peinture thermolaquée noire
Sangles :	Polyester 45 mm
Fil :	Polyester
Caractéristiques supplémentaires :	- Indicateurs de chute frontal et dorsal - Boucle porte longe réinitialisable - Extrémités de sangle auto-agrippantes - Étiquettes protégées
Capacité maxi :	140 kg
Température de fonctionnement :	-35 °C + 57 °C
Normes :	CE EN361:2002; EN1497:2007




Avant



Retour

Tableau des tailles de harnais d'antichute 3M Protecta®.



Poids

	←.....→	kg
1161612	Petit (S)	1,24
1161613	Moyen / Large (M/L)	1,29
1161614	Extra-large (XL)	1,34

Avertissement important

Sélection et utilisation du produit : de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M dans une application donnée. En conséquence, le client est seul responsable pour évaluer le produit et déterminer si celui-ci est approprié et adapté à l'application du client, y compris l'évaluation des risques sur le lieu de travail et l'examen de toutes les normes et réglementations nationales et/ou européennes en vigueur. L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens.

Garantie, recours limités et avertissement : une limitation de responsabilité s'applique aux produits 3M. Pour la déclaration de garantie et la limitation de responsabilité, reportez-vous à votre contrat de fourniture ou aux conditions générales de vente de 3M.

Les produits industriels et professionnels 3M sont destinés, étiquetés et conditionnés pour la vente à des clients industriels et professionnels formés à leur utilisation sur le lieu de travail.

3M (Suisse) S.à r.l.
Sécurité au travail
 Eggstrasse 91
 8803 Rüschlikon
 Tel.: +41 4350 896 58
 3M.PAS.ch@mmm.com
 arbeitsschutz-ch@mmm.com
 www.3msuisse.ch/securite

3M Belgium bvba/sprl
Produits de Sécurité
 Hermeslaan 7
 1831 Diegem
 Tel.: +32 2808 17 91
 3M.CDC.bnl@mmm.com
 www.3m.be/safety