

Anciennement connu comme : Solvex® 37-676

## Gants confortables résistant aux produits chimiques, offrant une protection personnelle très durable

- Confort élevé** : Le flocage en coton des gants de sécurité AlphaTec® Solvex® 37-676 absorbe la transpiration.
- Meilleure adhérence** : leur finition en losange inversé leur confère une meilleure adhérence, pour une prise en main sûre.
- Protection spécialisée** : Un composé nitrile haute performance procure une résistance aux produits chimiques de type A selon EN 374
- Durabilité optimisée** : La composition en nitrile des gants industriels AlphaTec® Solvex® 37-676 garantit une plus grande longévité que les gants équivalents en néoprène ou en caoutchouc d'épaisseur similaire, avec une résistance à l'abrasion de niveau 4 EN et de niveau 5 ANSI.
- Dextérité garantie** : leur épaisseur légèrement supérieure (17 mil/0,43 mm) n'enlève rien à leur grande dextérité.
- Conformité de la manipulation des aliments** : Idéaux dans des conditions humides et sèches, ces gants AlphaTec® sont conformes aux réglementations de l'UE et de la FDA relatives à la manipulation des denrées alimentaires.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Transformation des aliments
- Métallurgie
- Énergie
- Industrie chimique
- Agriculture
- Secteur de l'après-vente automobile
- Services publics
- Entreposage

### Applications

- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Opérations de forge
- Travaux ordinaires de plomberie
- Manutention de marchandises entrantes
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel

# AlphaTec® Solvex®

## 37-676

Excellent protection chimique,  
combinée à un bon niveau de  
préhension, d'ajustement et de confort

(Traitement des hydrocarbures BTX)

- Outils ou robots de nettoyage/peinture

Anciennement connu comme : Solvex® 37-676

### Principales propriétés

- **Flocage en coton** : absorption de l'humidité, pour un meilleur confort de l'utilisateur
- **Finition en losange inversé** : meilleure prise en main, pour une manipulation plus sûre
- **Composé nitrile résistant** : Durabilité et défenses chimiques accrues

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Dibutylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



EN ISO 374-1:2016 Type A



EN ISO 374-5



VIRUS



ISO 18889



G2



ISO 18889



G2



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® Solvex® 37-676	Liner Material: N/A Coating Material: Nitrile	7, 8, 9, 10, 11	330 / 13	Vert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton</li> <li>• Variante d'emballage Vend, 1 paire par polybag, 144 sacs par carton</li> </ul>

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T : 1800 363-8340  
F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.