

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - tête de voyant lumineux - Ø22 - blanc

ZA2BV01

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2025

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2030

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Gamme de produit | Harmony |
| Type de produit ou équipement | Tête de voyant |
| Application spécifique du produit | Pour ampoule à incandescence |
| Couleur de la capsule/cabochoon | Blanc |

Complémentaires

| | |
|------------------------|---------------|
| Durée de vie mécanique | 1000000 cycle |
| Poids Net | 0,015 kg |
| Code de compatibilité | ZA2B |

Environnement

| | |
|---|--|
| Normes | CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 |
| Traitement de protection | TH |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Tenue aux vibrations | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 100 gn se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II conforming to CEI 61140 |
| Catégorie de surtension | Classe II conforming to CEI 61140 |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 15,000 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 6,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 17,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 154,000 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 1,846 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|---------------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|---------------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total 1

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive RoHS UE](#) Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Reprise Oui