



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No: 2041773

Code douane : 7326909890



BAS400NJ

Réf VISO	RS Stock No	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	POIDS (kg)
BAS405NJ		500	1200	40	3,55
BAS400NJ		1000	1200	40	4,55

- **Fabriqué en :** Acier
- **Coloris :** jaune RAL1018 et noir

Caractéristiques :

- Barrière de protection
- Avec une traverse horizontale
- Fixations par scellement



BAS405NJ



BASE40DOUGAL



BASE40SIMGAL



BASOL40DOGAL



BASOL40GAL



BBASE40DOU



BBASE40



ENGLISH

Datasheet

RS Pro

RS Stock No:

Customs : 7326909890



BAS400NJ

	RS Stock No	Length (mm)	Height (mm)	Diameter (mm)	Weight (kg)
	BAS405NJ	500	1200	40	3,55
	BAS400NJ	1000	1200	40	4,55

- **Made of** steel
- **Colors** : yellow RAL 1018 and black

Specifications :

- Safety barrier
- Horizontal crossbar
- To embed directly on the ground



BAS405NJ



BASE40DOUGAL



BASE40SIMGAL



BASOL40DOGAL



BASOL40GAL



BBASE40DOU



BBASE40



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No:

Aduanas : 7326909890



BAS400NJ

Réf VISO	RS Stock No	Largo (mm)	Alto (mm)	Diametro (mm)	Peso (kg)
BAS405NJ		500	1200	40	3,55
BAS400NJ		1000	1200	40	4,55

- **Fabricado en** acero
- **Colores** : amarillo RAL1018 y negro

Características :

- Barrera de protección
- Barra transversal horizontal
- Fijación por empotramiento al suelo



BAS405NJ



BASE40DOUGAL



BASE40SIMGAL



BASOL40DOGAL



BASOL40GAL



BBASE40DOU



BBASE40



ITALIEN

Scheda tecnica

RS Pro

RS Stock No:

Codice doganale : 7326909890



BAS400NJ

Réf VISO	RS Stock No	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
BAS405NJ		500	1200	40	3,55
BAS400NJ		1000	1200	40	4,55

- Fatto di :
- Colore :

Caratteristica :



BAS405NJ



BASE40DOUGAL



BASE40SIMGAL



BASOL40DOGAL



BASOL40GAL



BBASE40DOU



BBASE40



DEUTSCH

Typenblatt

RS Pro

RS Stock No:

Zoll : 7326909890



BAS400NJ

Réf VISO	RS Stock No	Länge (mm)	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
BAS405NJ		500	1200	40	3,55
BAS400NJ		1000	1200	40	4,55

- Hergestellt aus:
- Farben:

Merkmale :



BAS405NJ



BASE40DOUGAL



BASE40SIMGAL



BASOL40DOGAL



BASOL40GAL



BBASE40DOU



BBASE40