

Caja de surtido - AI SORTI BOX RD - 3202960

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Caja de surtido, equipada con punteras según DIN 46228-4: 1990-09, cada una con 50 unidades. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 uds. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Sus ventajas

- ✓ La identificación de color y la tapa transparente facilitan un acceso rápido a las punteras deseadas
- ✓ Las prácticas cajas de surtido aportan orden en el taller
- ✓ Gracias al clip Euro integrado pueden colgarse, p. ej., en paneles perforados, ocupando poco espacio

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 947132
EAN	4017918947132
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	104,500 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania
Clave de venta	BG3416

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura de corta duración	120 °C
Temperatura máxima de duración	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)

Generalidades

Color	rojo
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos
Clase de combustibilidad según UL 94	HB
Material	CU-DHP
Recubrimiento	estañado galvánico

Caja de surtido - AI SORTI BOX RD - 3202960

Datos técnicos

Normas y especificaciones

Conexión según norma	CSA
Clase de combustibilidad según UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Contenido del set

Puntera - AI 0,5 - 8 WH - 3200014



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: blanco

Puntera - AI 0,75- 8 GY - 3200519



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: gris

Puntera - AI 1 - 8 RD - 3200030



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: rojo

Puntera - AI 1,5 - 8 BK - 3200043



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: negro

Caja de surtido - AI SORTI BOX RD - 3202960

Contenido del set

Puntera - AI 2,5 - 8 BU - 3200522



Puntera, longitud del manguito: 8 mm, longitud: 14 mm, color: azul

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400218
eCl@ss 8.0	27400218
eCl@ss 9.0	27400218

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000524
ETIM 6.0	EC000524
ETIM 7.0	EC000524

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121421

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

CSA / CSAus / cCSAus

Caja de surtido - AI SORTI BOX RD - 3202960

Homologaciones

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	---	---	--------

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-------	---	---	--------

cCSAus			
--------	---	--	--

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>