



Brand of NTN corporation

Technical data

LM.501349/310

Single row tapered roller bearings




Tapered roller bearing, pressed steel cage

KIT CONTENT

LM.501349/310

VISUAL (S)




NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

LM.501349/310

Single row tapered roller bearings



CHARACTERISTICS

Width 1	19 mm
External diameter 1	73 mm
Internal diameter n°1	41 mm
Weight	0,335 kg

OE EQUIVALENTS

Manufacturer	Part number
Mercedes	0019806302 0079811305
Nissan	40215-C6000

AUTOMOTIVE COMPATIBILITY

Brand	Model	Generation	Date	Location	Position
Mercedes	SERIE L	SERIE L I	09/1988 => 02/1996	Droit	Train avant
Mercedes	SPRINTER	SPRINTER I	02/1995 => 02/2006		
Mercedes	SPRINTER SERIES	SPRINTER SERIES	02/1995 => 02/2006		



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

LM.501349/310

Single row tapered roller bearings

AUTOMOTIVE COMPATIBILITY					
Brand	Model	Generation	Date	Location	Position
Mercedes	T1	T1 I	06/1981 => 02/1996	Droit	Train avant
Mercedes	T1-400-SERIES	T1-400-SERIES	03/1982 => 02/1996	Droit,Gauche	Train avant
Nissan	PATROL	PATROL	11/1984 => 02/1989	Droit,Gauche	Train avant
Nissan	PATROL	PATROL I	=>	Droit,Gauche	Train avant
Nissan	PATROL	PATROL I	11/1984 => 03/1996	Droit	Train avant
Nissan	PATROL	PATROL II	10/1997 => 03/2010	Droit,Gauche	Train avant
Nissan	PATROL	PATROL III	02/2000 => 03/2010	Droit,Gauche	Train avant



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15