

FICHE TECHNIQUE

Glandes de Compression laiton – parallèle, conique & filetage NPT

BSP et BSPT, NPT



- Accessoires de montage pour thermocouple
- Pour répondre à un large éventail de minéraux isolés et autres capteurs de type sonde offerts par RS
- Type de compression male en ligne en laiton avec écrou et olive
- 1/8" & 1/4 " BSP filetage pour convenir à 1,5, 3.0, 4.0, 4.5 et 6,0 mm parallèlement. 3/16 également disponible.
- ½", ¼ » & 1/8 » BSPT tapered thread en fonction de 1,5 mm. 3. 0 mm, 4,5 mm 6,0 mm, 1/8" & 3/16"
- Contre-écrous en laiton disponibles.

BSPP parallèle :

Type	Taille de filetage	Type de filetage	Sondes Sondes Ø	Allied code	RS order code
Brass	1/8"	BSP Parallèle	1.5mm	70657765	839-9496
Brass	1/8"	BSP Parallèle	3.0mm	70643725	381-7277
Brass	1/8"	BSP Parallèle	4.0mm	70657764	839-9490
Brass	1/8"	BSP Parallèle	4.5mm	70657766	839-9500
Brass	1/8"	BSP Parallèle	6.0mm	70657768	839-9507
Brass	1/8"	BSP Parallèle	3/16	70657767	839-9503
Brass	1/4"	BSP Parallèle	3.0mm	70643727	381-7306
Brass	1/4"	BSP Parallèle	4.5mm	70657770	839-9519
Brass	1/4"	BSP Parallèle	3/16	70657769	839-9513

BSPT Tapered:

Brass	1/8"	BSPT Conique	1.5mm	70637822	286-715
Brass	1/8"	BSPT Conique	3.0mm	70637823	286-721
Brass	1/8"	BSPT Conique	4.5mm	70637824	286-737
Brass	1/8"	BSPT Conique	6.0mm	70657773	839-9529
Brass	1/8"	BSPT Conique	1/8	70657771	839-9522
Brass	1/8"	BSPT Conique	3/16	70657772	839-9525
Brass	1/4"	BSPT Conique	3.0mm	70657774	839-9531
Brass	1/4"	BSPT Conique	6.0mm	70657778	839-9544
Brass	1/4"	BSPT Conique	1/4mm	70657776	839-9538
Brass	1/4"	BSPT Conique	3/16	70657775	839-9535
Brass	1/2"	BSPT Conique	6.0mm	70657781	286-771

NPT

Brass	1/8"	NPT	1.5mm	70657781	839-9553
-------	------	-----	-------	----------	-----------------

Brass locknuts also available:



Thread

Brass 1/8" BSPP	70651756	762-1171
Brass 1/4" BSPP	70651757	762-1174
Brass 1/2" BSPP	70651758	762-1178