




PRODUCT-DETAILS

IS2-EH2067K

Control and Automation Board



概要信息	
产品型号	IS2-EH2067K
产品ID	EH2067K
欧洲商品编号(EAN)	8015646746689
目录说明	Control and Automation Board
详细描述	Front panels 18 mod. DIN 200x600mm (HxW)

技术参数	
标准	See code for structure
适用于	IS2 Enclosures for Automation
适用产品系列	Control and Automation Board
安装类型	Pre assembled Kit
产品应用类型	5B5B30B370
柜门类型	Panel Door
表面处理	Orange Peel, RAL 7035
柜门表面处理	Opaque
材料	Pickled steel sheet

评论	ETIM
RAL Number	RAL 7035 - Light Grey

Material Compliance	
RoHS信息	1STC860065
RoHS日期	20140108
SCIP	13cd69a9-6430-4c3b-9743-2d5e20864bfa Italy (IT)
简化的SCIP	46d74e31-904e-4daf-80b6-24b1ba1c250d Germany (DE) a0db7030-469e-49f3-9d84-3e0a7ad2ec33 Poland (PL) 9bf93f40-6319-40e8-b4f7-54832ec3d72e Norway (NO) 9201e72f-6931-4f70-aa01-94e7fa9b694a Finland (FI) a03662ad-4b4b-44af-80a0-644f1b2976b3 Belgium (BE) ed936aa6-0a2e-458d-8aca-1a2680d4e904 Germany (DE) cc2db96b-6bfd-4708-a240-328a7b1024f0 Denmark (DK) 1f7edef8-2ea9-4e6c-8134-6f215edac2a4 Germany (DE) 3d65b7f6-b58a-4933-98c7-d2715ba2526a Croatia (HR) b9a0f14f-d340-4e9f-afa7-4ab1bea64fe2 Czech Republic (CZ) b4de5711-b0d8-459e-9aeb-49c7a1209b05 Poland (PL) 591114a3-90eb-4265-bef0-2f3c076be77c Netherlands (NL) 3ff7d219-8350-4f8f-8036-77f535365214 Hungary (HU) 0f2566e4-d574-41e9-b684-41fea4924b4c Estonia (EE) 5a788bff-02ee-486b-9b0e-4b8821a8b6c9 Greece (GR) 69149409-7a17-4768-a7f0-8dcc5e9ff53f Bulgaria (BG) 347d35cd-9631-4298-9706-7892c784fa79 Sweden (SE) 54da2512-8b60-4581-9422-db6c1e4ee93a Poland (PL) b45b3619-faed-40be-82e4-a80ba0d016ba France (FR) 6ebe285d-1a50-4b8a-b6ae-c3e57eda3dd5 Sweden (SE) be9478d2-684c-416d-bc94-2d8b3513caf1 Germany (DE) 5fb37e0e-42b8-43a2-9f75-bde2831a0df5 Spain (ES) 6b840093-119a-4d36-a28b-36ba48e63b51 Portugal (PT) 03c38ac1-2044-4efa-bc8f-92059a2ff622 Germany (DE) af8728b1-8774-4bcd-91de-05b9a512e7a2 France (FR) 183b07b5-8d63-4179-9e42-55ac0bd8b1bf Hungary (HU) 42d75475-d135-4fea-9e32-7b34e897a183 Belgium (BE)

环境条件	
环境信息	1STC804013D0209

尺寸	
产品净宽	578.4 mm
产品净高	175 mm
产品净深	16 mm
产品净重	2.780 kg
Reference Depth/Length	400 mm
	500 mm
	600 mm
	800 mm
	1000 mm
Reference Height	1800 mm
	2000 mm
	2200 mm
Reference Width	600 mm

订货信息	
1级包装单元	1 piece

1级包装 总重

2.840 kg

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE

1STC860113

Installation

说明书和手册

1STM604121R0006

Popular Downloads

数据手册，技术资料

1STC804013D0209

分类

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85381000
e级	V11.1 : 27182204
对象分类代码	U

分类

低压产品及系统 → 箱壳类产品 → 控制和自控板 → Enclosures - Baying (Horizontal Joining) → IS2

