

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (11 PZ)

519/324B

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

U05190762


415x188x45

Composizione

Articolo

Pezzi


Misure



324 - Giraviti per viti con intaglio

4

0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150



**324 PH - Giraviti per viti con impronta a croce
PHILLIPS®**

2

1x75-2x100




Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 324 N - Giraviti per viti con intaglio	1	0,8x4x35
 324 NPH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	1	2x35
 321 F - Giravite cercafase 110÷250V	1	-
 091 - Giraviti per viti con intaglio 1000 V	1	0,8x4x100
 091 PH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	1	1x100
 519/324BV - Modulo in termoformato vuoto	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.