

# KRYTECH 511

## BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Polymerbeschichtung auf Wasserbasis
- **Länge (cm)** 23 - 27
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Farbe** Grün
- **Innenverarbeitung** Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
- **Außenverarbeitung** Handrücken unbeschichtet
- **Größe / EAN** 7 8 9 10 11
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 96 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Frei von Silikon, frei von DMF.  
Zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard.



## LEISTUNGSERGEBNISSE

### Zertifizierungskategorie 2




4341

### Legende



**SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388**

LEISTUNGSNIVEAU



**LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374**



**SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374**




**SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421**



**SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407**

LEISTUNGSNIVEAU




**SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374**

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



**SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511**

LEISTUNGSNIVEAU



Weitere Informationen: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Atmungsaktive Beschichtung für mehr Komfort während des Arbeitens
- Schnittschutz für sicheres Arbeiten
- Anatomisch geformt und optimale Anpassung an die Hand für präzise Handhabungen
- Abriebfest für eine lange Lebensdauer

## HAUPT-EINSA-TZGEBIETE

### Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Kleinteilmontage
- Fahrzeugmontage
- Karosseriebau
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Blechen
- Werkzeugmaschinenbau
- Mechanische Wartungsarbeiten

### Mechanische Industrie

- Umgang mit scharfkantigem Blechen
- Präzisionsmontage

### Andere Industriezweige

- Maschinenwartung

## HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

### Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Handschuhe für den geplanten Verwendungszweck ist zu prüfen, da die tatsächlichen Einsatzbedingungen am Arbeitsplatz von den «CE»-Prüfbedingungen abweichen können.
- Handschuhe nicht in der Nähe sich drehender Maschinen bzw. -teile verwenden.
- Die Verwendung der Handschuhe ist nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatexproteine (Bündchen mit elastischem Naturkautschuk).
- Handschuhe nur anziehen, wenn die Hände trocken und sauber sind.
- Vor jeder weiteren Nutzung ist sicherzustellen, dass die Innenseite der Handschuhe völlig trocken ist.

### Lagerbedingungen

Handschuhe in ihrer Originalverpackung geschützt vor Hitze und Wärmequellen sowie Licht und Feuchtigkeit lagern.

### Waschanleitung

Achtung: Unsachgemäße Verwendung oder Anwendung von Reinigungs- oder Waschverfahren, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können das Leistungsverhalten der Handschuhe beeinflussen.

## RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt gemäß der der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates als nicht gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die im Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/04/16//0398

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

CTC - 4 rue Hermann Frenkel -69367 Lyon cedex 07 -France

0075