

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Isolierende Montageplatte aus Polyester für PLS-Gehäuse 27x54 cm

NSYPMA2754G

EAN Code: 3606485405360

### Hauptmerkmale

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Baureihe                       | PanelSeT              |
| Zubehör / Teilekategorie       | Montagezubehör        |
| Produkt- oder Komponententyp   | Montageplatte         |
| Geräteanwendung                | Mehrzweck             |
| Gehäuse-Nennmaße               | - H: 270 mm B: 540 mm |
| Montageort                     | Rückseiteneinsätze    |
| Beschreibung der Montageplatte | Isolierend            |
| Kompatible Produktfamilie      | PanelSeT PLS          |
| Unterkategorie                 | 1 Montageplatte       |
| Material                       | Polyester             |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)       |

### Zusatzmerkmale

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Befestigungsmodus        | Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - auf Rückseiteneinsätzen Ort |
| Zulässige Dauerbelastung | 150 kg                                                          |
| Höhe                     | Echt: 230 mm                                                    |
| Breite                   | Echt: 500 mm                                                    |

### Verpackungseinheiten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| VPE 1 Art                     | PCE        |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1          |
| VPE 1 Höhe                    | 0,500 cm   |
| VPE 1 Breite                  | 23,500 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 50,000 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 650,000 g  |
| VPE 2 Art                     | PAM        |
| VPE 2 Menge                   | 800        |
| VPE 2 Höhe                    | 98,000 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 100,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 533,000 kg |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

# Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better



### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

SCIP-Nummer

A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8

EU-RoHS-Richtlinie

[Konform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) nicht über dem Schwellwert](#)

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

## Use Again



### Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja