

Zócalo de relé - PR2-BSP3/4X21 - 2833589

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Zócalo de relé PR2-B, para relés industriales REL-IR con 2 ó 4 contactos conmutados, ejecución de 1/3 pisos, conexiones por resorte, posibilidad de enchufe para módulos de entrada/antiparasitarios, para el montaje sobre NS 35/7,5

Sus ventajas

- ✓ Brida suj. para relé con superficie de rotulación y func. extracción
- ✓ Módulos enchufables de entrada/antiparasitarios



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 017918 933814
EAN	4017918933814
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	78,040 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	China
Clave de venta	CK6324

Datos técnicos

Medidas

Anchura	31 mm
Altura	95 mm
Profundidad con brida de sujeción	84 mm (EL2-P35)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 85 °C

Datos de conexión lado de salida

Denominación Conexión	Lado de salida
-----------------------	----------------

Zócalo de relé - PR2-BSP3/4X21 - 2833589

Datos técnicos

Datos de conexión lado de salida

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Longitud a desaislar	12 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Generalidades

Tensión nominal U _N	300 V AC/DC
Corriente nominal I _N	10 A
Color	verde
Posición para el montaje	discrecional

Normas y especificaciones

Conexión según norma	CSA
----------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326

Zócalo de relé - PR2-BSP3/4X21 - 2833589

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	255476
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
cULus Recognized			

Accesorios

Accesorios

Arco de sujeción

Brida de sujeción - EL2-P35 - 2833592



Brida de sujeción para relé, con función de extracción y superficie de señalización de aparatos integrada (8 x 25 mm), adecuada para zócalo de relé PR2, para relés industriales de 35 mm de altura

Zócalo de relé - PR2-BSP3/4X21 - 2833589

Accesorios

Material de marcado

Índice de señalización - MP 1 - 2833631



Índice de señalización de aparatos, superficie de rotulación 6 x 15 mm

Artículos adicionales necesarios

Relé individual - REL-IR/LDP- 12DC/2X21 - 2834012



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 12 V DC

Relé individual - REL-IR/LDP- 24DC/2X21 - 2834025



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 24 V DC

Relé individual - REL-IR/LDP-110DC/2X21 - 2834041



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 110 V DC

Relé individual - REL-IR/LDP-125DC/2X21 - 2834960



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 125 V DC

Zócalo de relé - PR2-BSP3/4X21 - 2833589

Accesorios

Relé individual - REL-IR/LDP-220DC/2X21 - 2834957



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 220 V DC

Relé individual - REL-IR/L- 24AC/2X21 - 2834054



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación mecánica de la posición de conmutación, tensión de entrada 24 V CA

Relé individual - REL-IR/L-120AC/2X21 - 2834067



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación mecánica de la posición de conmutación, tensión de entrada 120 V CA

Relé individual - REL-IR/L-230AC/2X21 - 2834070



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación mecánica de la posición de conmutación, tensión de entrada 230 V CA

Relé individual - REL-IR/LDM- 12DC/2X21 - 2834151



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de entrada 12 V DC

Zócalo de relé - PR2-BSP3/4X21 - 2833589

Accesorios

Relé individual - REL-IR/LDM- 24DC/2X21 - 2834164



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de entrada 24 V DC

Relé individual - REL-IR/LDM- 48DC/2X21 - 2834177



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de entrada 48 V DC

Relé individual - REL-IR/LDM-110DC/2X21 - 2834180



Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de entrada 110 V DC

Relé individual - REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU - 2834083



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de bobina: 12 V DC

Relé individual - REL-IR/LDP- 24DC/4X21AU - 2834096



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de bobina: 24 V DC

Zócalo de relé - PR2-BSP3/4X21 - 2833589

Accesorios

Relé individual - REL-IR/LDP-110DC/4X21AU - 2834119



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de bobina: 110 V DC

Relé individual - REL-IR/LDP-125DC/4X21AU - 2834313



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de bobina: 125 V DC

Relé individual - REL-IR/LDP-220DC/4X21AU - 2834973



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de bobina: 220 V DC

Relé individual - REL-IR/L- 24AC/4X21AU - 2834122



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación de posición de conmutación, tensión de bobina: 24 V CA

Relé individual - REL-IR/L-120AC/4X21AU - 2834135



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación de posición de conmutación, tensión de bobina: 120 V CA

Zócalo de relé - PR2-BSP3/4X21 - 2833589

Accesorios

Relé individual - REL-IR/L-230AC/4X21AU - 2834148



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación de posición de conmutación, tensión de bobina: 230 V CA

Relé individual - REL-IR/LDM- 12DC/4X21AU - 2834193



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de bobina: 12 V DC

Relé individual - REL-IR/LDM- 24DC/4X21AU - 2834203



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de bobina: 24 V DC

Relé individual - REL-IR/LDM- 48DC/4X21AU - 2834216



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de bobina: 48 V DC

Relé individual - REL-IR/LDM-110DC/4X21AU - 2834229



Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de bobina: 110 V DC
